





価格改訂

□: 新価格

CADデータフォルダ名: 53_Fittings

■ストレート  RoHS10	PPSCN  ■材質 本 体: ポリプロピレン ねじ部: SUS304
■エルボ  RoHS10	PPSCNL  ■材質 本 体: ポリプロピレン ねじ部: SUS304
■ティ  RoHS10	PPSCE  ■材質 本 体: ポリプロピレン ねじ部: SUS304
■ブランチワイ  RoHS10	PPSCY  ■材質 本 体: ポリプロピレン ねじ部: SUS304

型式 Type	D	呼び	A	B	L	対辺 H	ねじ サイズM	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準価格 1~9コ	¥25コ標準 10~30
PPSCN	4	1	8	21.1	17.1	10	R1/8	5.3	8	720	620
		1	8	22.7		12	R1/8		8.5	810	730
		2	11	24.7		14	R1/4	12.5	16	890	770
	6	1	8	27.9	23.9	14	R1/8		14.5	940	850
		2	11	26.6	20.6		R1/4	20	16	980	830
		3	12	23.9	17.6	17	R3/8		21.5	1,000	860
	8	2	11	30	24		R1/4	35	18.5	1,180	1,000
		3	12	29.5	23.2	17	R3/8		24	1,190	990
		3	12	32.1	25.8	21	R3/8	59	32.5	1,420	1,210

型式 Type	D	呼び	A	B	L	P	E	対辺 H	ねじ サイズM	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準価格 1~9コ	¥25コ標準 10~30
PPSCNL	4	1	8	23.3	24.3	10	18.1	10	R1/8	4.2	10	780	690
		1	8	25	27.3			12	R1/8		12.5	890	800
		2	11	28	28.2	12.5	19.9	14	R1/4	10	20	970	870
	6	1	8	28	31.3			14	R1/8		16	970	870
		2	11	31	32.2	14.5	22.7	14	R1/4	16.5	21.5	970	830
		3	12	32.8	33.7			17	R3/8		35	1,000	870
	8	2	11	36	38.7	17.5	26.4	17	R1/4	30	30.5	1,120	940
		3	12	37	39.4			17	R3/8		38	1,120	940
		3	12	39	43.2	21	29.6	21	R3/8	47	45.5	1,490	1,260

型式		呼び	A	B	L	P	C	E	対辺 H	ねじ サイズM	有効断面積 (mm²)	質量 (g)	基準価格 1〜9コ	注文価格 10〜30コ	
Type	D														
PPSCE	4	1	8	23.3	24.3	10	15	17	10	R1/8	4.1	12	1,010	960	
		6	1	8	26	28.5	13	17.1	20.3	12	R1/8	10	15.5	1,250	1,080
			2	11	29	29.5				14	R1/4	23	1,350	1,140	
	8	1	8	26.3	29.8	15	18.4	22.4	14	R1/8	16.5	19.5	1,410	1,170	
		2	11	29.3	30.8					R1/4	25	1,300	1,190		
		3	12	31.1	32.3					R3/8	37.5	1,350	1,250		
	10	2	11	36	38.7	17.5	20.4	25.4	17	R1/4	30	36.5	1,560	1,360	
		3	12	37	39.4					R3/8	44	1,610	1,350		
	12	3	12	39	43.2	21	23.1	28.6	21	R3/8	47	54.5	2,000	1,790	

型式 Type	D	呼び	A	B	L	P	C	J	d	F	対辺 H	ねじ サイズM	有効断面積 (mm ²)	質量 (g)	¥基準価格 1~9コ	¥25コ標準 10~30
PPSCY	4	1	3	40.7	36.7	10	15	11	3.4	14.2	10	R1/8	4.2	12.5	1,010	960
		1	8	44.5	40.5						12	R1/8		15.5	1,250	1,080
		2	11	47.5	41.5	12.5	17.1	12	3.2	15.9	14	R1/4	10	23	1,300	1,170
	6	1	8	48.7	44.7						14	R1/8		20.5	1,350	1,170
		2	11	51.7	45.7	14.5	18.1	14	3.2	17.2		R1/4	16.5	25.5	1,420	1,170
		3	12	53.5	47.2						17	R3/8		24.5	1,390	1,220
	8	2	11	58.5	52.5	18	20.9	18	4.5	19.7	17	R1/4	30	38	1,430	1,360
		3	12	59.5	53.2						17	R3/8		45.5	1,540	1,350
		3	12	64.7	58.4	21	23.6	20	4.2	22.4	22	R3/8	37	56.5	1,960	1,810



注文例

型式	呼び
PPSCN4	1
PPSCY6	1

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

☑ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数 量	1~30	31~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様

使用流体	空気・水・一部薬品
使用温度範囲*	0~80℃
最高使用圧力	0.9MPa (20℃)
使用真空圧力	-100kPa

*凍結なきこと


■特長

- ・本体材質に、クリーン環境に適したポリプロピレン(PP)を使用しております。
- ・樹脂本体色が半透明で流体の視認が可能です。

■使用上の注意

- ・水、液体使用の際はソフトチューブ用インサート(P1446 PUIT・PUSIT)を使用し、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
- ・ねじ部の材質がPPのタイプは、手締後にスパナ等で約2~3回転増し締めを行ってください。
- ・締め過ぎによるねじ部の破損、締め不足による緩みや漏れにご注意ください。
- ・長期使用では、クリープ変形によるねじの緩み、微量の漏れが発生することがありますので、定期的な点検及び増し締めを行ってください。
- ・増し締めによる改善が見られない場合には新しいものと交換してください。
- ・使用流体の漏れにより機械・装置への損傷等を引き起こす可能性がある場合には、予め保護カバー等の安全対策を施してください。
- ・禁油仕様です。

■構造図



〈推奨締めトルク〉

ネジ本体: ポリプロピレン

R1/8: 0.5N・m R1/4: 0.7N・m R3/8: 1.0N・m

ネジ本体: SUS304

R1/8: 7~9N・m R1/4: 12~14N・m R3/8: 22~24N・m

(シールテープ2周巻の数値です。必要に応じて増し締めを2回転まで行ってください。)

53
チューブ
継手