

シャフトホルダ ブラケット型スリットタイプ

スタンダードタイプ / ガイドロングタイプ



●代表型番：E-ATHWCB8

2個購入時 **¥1,240** / 1個 **31%OFF** 当社類似品比

30個購入時 **¥954** / 1個 **41%OFF** 当社類似品比

◎本商品はRoHS保証外です。※1個あたり単価の売価比較

Delivery 出荷日 **9** 日日出荷 型番 **P.47**

◎本商品の稼働日は、土曜および日本・中国の祝日を含みません。




数量区分	小口			大口
数量	2~19	20~24	25~29	30~49
値引率	基準単価	5%	10%	23%
出荷日	通常			
お見積				

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

■スタンダードタイプ



Type		材質	表面処理	付属品
角フランジ	二面フランジ	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本(ステンレス)
E-ATHWSB	E-ATHWCB			



型番	Type	DH7	D1	H	肉厚(N)	L	T	B	S1	X	P	K	W	P1	F	S	Y	d1	d2	d	M	付属ボルト M×長さ	¥基準単価		
																							角フランジ	二面フランジ	
角フランジ E-ATHWSB	8	+0.015 0	25	39	8.5	18	5			7.5	32	30	27	25	20			3.5	7.5	4.6	3.5	M4	M4×10	1,290	1,240
	10		30	49		20		10		10	40	38	32	33	23			3				M5×10	1,500	1,430	
	12		32	52	10	22		1.5		11	42	40	34	35	25			4		4.5		M5×12	1,620	1,570	
二面フランジ E-ATHWCB	15	+0.018 0	35	56		27	6		±0.2	12	46	44	37	37	27	1.5	±0.2	5	9	5.6	5.5	M5	M5×12	1,880	1,790
	16				9.5	30	12			14	52	50	42	43	30			6		6.6		M5×16	2,010	1,910	
	20	+0.021 0	40	64	10	32	8		2	17	57	54	47	46	34							M6	M6×20	2,160	2,050
	25		45	69		38				20	67	60	57	50	45			10	12	6.6		M6×20	2,370	2,260	
30		55	79	12.5	40	10				20	67	60	57	50	45							M6×20	2,710	2,640	




◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によっては穴が開く場合があります。

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■ガイドロングタイプ



Type		材質	表面処理	付属品
角フランジ	二面フランジ	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト2本(ステンレス)
E-ATHWSBL	E-ATHWCBL			



型番	Type	DH7	D1	H	肉厚(N)	L	T	B	S1	X	P	K	W	P1	F	S	Y	d1	d2	d	M	付属ボルト M×長さ	¥基準単価		
																							角フランジ	二面フランジ	
角フランジ E-ATHWSBL	12	+0.018 0	32	52	10	33	6	20	1.5	11	42	40	34	35	25			4		4.5		M5×12	2,280	2,190	
	16		35	56	9.5	45		24	±0.2	12	46	44	37	37	27			5	9	5.6	5.5	M5	M5×12	2,660	2,580
二面フランジ E-ATHWCBL	20	+0.021 0	40	64	10	48	8		2	14	52	50	42	43	30	1.5	±0.2	6		6.6		M5×16	3,030	2,940	
	25		45	69		57		30		17	57	54	47	46	34							M6	M6×20	3,420	3,330
	30		55	79	12.5	60	10			20	67	60	57	50	45			10	12	6.6		M6×20	3,870	3,780	

◎取付穴Dは許容差H7で加工後スリット加工をします。加工によっては穴が開く場合があります。


◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 STHWCBなど	エコノミーシリーズ E-ATHWSBなど
フランジ形状	丸/角/二面	角/二面
材質	S45C相当/SUS304	アルミ合金
表面処理	四三酸化鉄被膜/無電解ニッケルメッキ	白アルマイト
付属品	六角穴付ボルト/ 六角穴付ボルト(ステンレス)	六角穴付ボルト(ステンレス)
寸法公差	H7	H7
穴径	0.02	0.02
直角度	対応	保証外
RoHS10		



型番
E-ATHWSB10



シャフトホルダ

型番生成方法

方法1 Type

MISUMIサイトで検索

E-ATHWCB

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2 キーワード

ステップ1▶

シャフトホルダ ブラケット型

ステップ2▶エコノミーシリーズを選択

MISUMI

エコノミーシリーズのみ表示