


ダイス鋼
SKD61
+
窒化処理

STRAIGHT EJECTOR PINS FOR DIE CAST -STANDARD TYPE-

ダイカスト用ストレートエジェクタピン

一定尺タイプ

RoHS10



型式	ツバ厚
DEP (定尺タイプ)	10mm (T10)

材質 SKD61+窒化処理
 硬度 表面：900HV～
 母材：40～45HRC
 軸径精度・母材硬度・
 窒化表面硬度保証範囲 (詳細 [P.7](#))

H	型式		L (選択)																				
	Type	P	4	150	200	250	300	350	400	500	600	4	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	
8	DEP	4	100	150	200	250	300	350	400	500	600												
9		5	100	150	200	250	300	350	400	500	600												
10		6	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700											
11		7	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800										
13		8	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800										
15		10	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800										
17		12		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800										
20		15		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000								
25		20		150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000								



Order
注文例

型式 — L
DEP6 — 300



Delivery
出荷日

2 日目出荷

ストーク T
ストーク A

ハイス鋼 SKH51
 ハイス鋼 SKH51 + 硬質クロム
 ダイス鋼 SKD61 窒化処理
 ダイス鋼 SKD61
 ガーハートン ダイス鋼 SKD61
 ステンレス鋼 SUS440C
 4mm
 JIS (6-8mm)
 10mm
 P -0.01 / -0.02
 P 0 / -0.005
 P 0 / -0.002
 定尺
 全長指定
 軸径指定
 軸径-全長指定
 先端加工
 刻印付
 ガス抜き

材質
 ツバ厚
 公差区分
 形状選択方式
 付加情報