

RESIN PUSHERS

樹脂プッシャ

—ネジインサートタイプ—

● CADデータフォルダ名: 55_Cylinders


■ L寸固定タイプ



RoHS10

Type	材質	色	ねじ部
JPHJ	ポリアセタール	白	ネジインサート (SUS304)
JPHM	MCナイロン 導電性CDR2	黒	
JPHMC	MCナイロン	青	

◎ ポリアセタール・MCナイロンの特性は、P999を参照ください。



型式 Type	D	M 選択						L	R1	ℓ	W	¥基準単価						
		JPHJ		JPHM		JPHMC						JPHJ	JPHM	JPHMC				
JPHJ JPHM JPHMC	8	3	4					12			7	940	1,070	1,000				
	10	3	4	5				15	1	8	8	1,020	1,220	1,150				
	12		4	5	6			16			10	1,100	1,350	1,250				
	15		5	6	8S	8		20	2	10	14	1,260	1,490	1,420				
	16			6	8S	8		25				1,310	1,630	1,480				
	18			6	8S	8	10S	10	12S	12			1,490	1,900	1,700			
	20				8S	8	10S	10	12S	12	12M			1,650	2,190	1,880		
	30						10S	10	12S	12	12M	14S	18S		2,050	2,460	2,320	
	40						10S	10	12S	12	12M	14S	18S		2,0	2,450	2,730	2,600

◎ 8S・10S・12・12S・14S・18Sは細目ピッチとなります。詳細は、右下のネジ部情報を確認ください。◎ 12Mは、並目ピッチとなります。



Order 注文例
型式 JPHJ10 - M 4



Delivery 出荷日 3 日目出荷



Price 価格
■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口	
	数量	1~9	10~14	15~19	20~50
値引率	基準単価	5%	10%	18%	51~ お見積り


■ 形状選択L寸指定タイプ



RoHS10

Type	材質	色	ねじ部
JPFJ	ポリアセタール	白	ネジインサート (SUS304)
JPFM	MCナイロン 導電性CDR2	黒	
JPFMC	MCナイロン	青	

◎ ポリアセタール・MCナイロンの特性は、P999を参照ください。



型式 Type	形状	D	L 指定1mm単位	M 選択	テーパタイプのみ			R	ℓ	W
					E 指定0.5mm単位	A 指定1°単位				
JPFJ (ポリアセタール) JPFM (MCナイロン導電性CDR2) JPFMC (MCナイロン)	F R Q* T	6	10 (17) ~ 50	3				1		5
		8	12 (19) ~ 50	3 4				1.5	8	7
		10	15 (22) ~ 50	3 4 5						8
		12	16 (27) ~ 100	4 5 6						10
		15	20 (35) ~ 100	5 6 8S 8				2	10	14
		16		6 8S 8						
		18	25 (40) ~ 100	6 8S 8 10S 10						17
		20		8S 8 10S 10 12S 12 12M						
		30	35 (63) ~ 100	10S 10 12S 12 12M 14S 18S				3	15	27
		40	45 (87) ~ 100	10S 10 12S 12 12M 14S 18S					20	37

*形状Qを選定の場合、Lminは()数値になります。◎ 8S・10S・12・12S・14S・18Sは細目ピッチとなります。詳細は、右下のネジ部情報を確認ください。◎ 12Mは、並目ピッチとなります。



Order 注文例
型式 JPFJ R 12 - 40 - 6

Type 形状 D L M E A
JPFJ R 12 - 40 - 6
JPFM R 12 - 35 - 5 - E8 - A15
JPFMC T 12 - 35 - 5 - E8 - A15

Delivery 出荷日 3 日目出荷

<価格計算例>
JPFJR12-40-6の場合
1,140 + 300 = 1,440



■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口	
	数量	1~9	10~14	15~19	20~30
値引率	基準単価	5%	10%	18%	31~ お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

●ネジ部

M	M x Pitch
3	M3x0.5
4	M4x0.7
5	M5x0.8
6	M6x1.0
8	M8x1.0
10	M10x1.25
12	M12x1.25
15	M15x1.5
18	M18x1.5

D	¥基準単価							
	L最短~59			L60~100			形状加工価格(本体+)	
	JPFJ	JPFM	JPFMC	JPFJ	JPFM	JPFMC	F形状	R形状
6	710	850	780				100	300
8	850	990	920				300	400
10	990	1,140	1,070				400	500
12	1,140	1,280	1,200	1,280	1,420	1,350	500	600
15	1,280	1,420	1,350	1,420	1,560	1,490	600	700
16	1,420	1,560	1,490	1,560	1,700	1,630	700	800
18	1,560	1,700	1,630	1,700	1,840	1,770	800	900
20	1,700	1,840	1,770	1,840	1,980	1,910	900	1,000
30	2,130	2,270	2,200	2,270	2,410	2,340	1,000	1,100
40	2,270	2,410	2,340	2,410	2,550	2,480	1,100	1,200

55
ネジ部
ネジ部