

SKH51
同軸度◎0.01
片肉厚0.6mm～

STEPPED EJECTOR SLEEVES -S DIMENSION LONG TYPE-

段付エジェクタスリーブ


-S寸ロングタイプ-

RoHS10



型 式		ツバ厚	P公差	V公差	対応センターピン軸径公差
D固定タイプ	D指定タイプ				
ESVKFE-H	ESVKBF-H	4mm (T4)	0 -0.005	+0.01 0	※V寸公差 $+0.01$ 0のスリーブは嵌め合い部Sが長く、 軸径公差 -0.005 のセンターピンとの組み合わせに は不適です。ご注意ください。(詳細 P219)
ESVKJFE-H	ESVKJBF-H	6・8mm (JIS)			
ESVKFE-M	ESVKBF-M	4mm (T4)	-0.01 -0.02		

- ① 保持径(D)精度保証範囲
(詳細 P221)
つなぎR(詳細 P222)
- ② 先端径精度保証範囲(b2)
(詳細 P222)
- ③ 30<S≤50の場合、V寸精度
保証範囲は先端より10mm
までとなります。



材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P223)
総焼入品(ツバ部焼きなまし処理なし)

④ 逃げ穴(C)には段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 P220)

D固定タイプ

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型 式		指定0.01mm単位			N	S	
H	T	H	T	Type		D	L	P	V	指定1mm単位	指定0.5mm単位
ツバ厚4mm		ツバ厚JIS									
7	4	—	—	ESVKFE－H ($P_{-0.005}^0$)	—	3.5	40.00～125.00	3.20≤P≤(D－0.1)	0.80≤V≤(P－1.2)	N≥L/2 (L－N≥10)	1.0≤S≤(V×10) and S≤50
8						4	• 0.80≤V<2.00 40.00～150.00				
9		10	6			5	• V≥2.00 40.00～175.00				
10		11				6					
11		13	8	ESVKFE－M ($P_{-0.02}^{-0.01}$)	ESVKJFE－H ($P_{-0.005}^0$)	7	40.00～250.00	4.85≤P≤(D－0.1) 5.35≤P≤(D－0.1) 5.85≤P≤(D－0.1) 6.35≤P≤(D－0.1)	L≤200 2.00≤V≤(P－1.2) L>200 2.00≤V≤(P－1.6)		
14		14				8					
15		15				9					
16		16				10					
17		17				11					
18		18				12					
		19		13							

⑤ 30<S≤50の場合、V寸精度保証範囲は先端より10mmまでとなります。

D指定タイプ

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型 式		D 指定0.1mm単位	指定0.01mm単位			N 指定1mm単位	S 指定0.5mm単位
H	T	H	T	Type			L	P	V		
ツバ厚4mm		ツバ厚JIS									
7	4	—	—	ESVKBF-H ($P_{-0.005}^0$)	—	3.5~ 4.0	40.00~225.00	3.20≤P≤(D-0.1)	0.80≤V≤(P-1.2)	N≥L/2 (L-N≥10)	1.0≤S≤(V×10) and S≤50 🔴30<S≤50の 場合、V寸精 度保証範囲 は先端より 10mmまでと なります。
8		—	—		4.1~ 5.0	40.00~250.00					
9		10	6		5.1~ 6.0						
10		11	8		6.1~ 7.0						
11		13	8	7.1~ 8.0							
12		14	8	8.1~ 9.0	ESVKJBF-H ($P_{-0.005}^0$)	40.00~250.00	4.85≤P≤(D-0.1) 5.35≤P≤(D-0.1) 5.85≤P≤(D-0.1) 6.35≤P≤(D-0.1)	L≤200 2.00≤V≤(P-1.2) L>200 2.00≤V≤(P-1.6)			
13		15	8	9.1~10.0							
14		16	8	10.1~11.0							
15	17	8	11.1~12.0								
16	18	8	12.1~13.0								
17	19	8									
18											



Order
注文例

型 式 - D - L - P - V - N - S
(D固定タイプ) **ESVKFE-H 4** - 120.05 - P3.80 - V2.60 - N75 - S26
(D指定タイプ) **ESVKBF-H** - 4.6 - 120.05 - P3.80 - V2.60 - N75 - S26