


SUS303 A DIMENSION SPECIFIED PLATES


SUS303A寸フリープレート



側面フリス+板厚面サーフェイス



材料屋24でミス型番・出荷日・価格を一発表示!



型式	仕上方法	A・B寸法公差			板厚平行度 (100mmあたり)	平面度 (100mmあたり)				基準面直角度 (100mmあたり)	全周面取り
		~99mm	100~250	251~		~T7	T8~15	T16~25	T26~		
SUS	側面フリス 板厚面サーフェイス研磨	±0.2mm	±0.25	±0.4	0.012	0.05	0.03	0.015	0.012	0.015	C0.5~C1.0



型式 - A - B - T
SUS - 351 - 200 - 20



5 日日出荷
ストーク B 3日日出荷 800円/1本
PM 8:00迄 P134



WOSにてご確認ください。

③本以上で1明細行当たり一律2,160円
②1個以上は納期が変わる可能性があります。

型式	A		T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	
	1mm単位	B													
SUS (フリーサイズ)	25~50	25	5												
	51~75														
	76~100														
	101~250	40	5												
	30~50														
	51~75														
	76~100	60	5												
	101~200														
	201~500														
	30~50	80	5												
	51~75														
	76~100														
	101~200	100	5												
	201~500														
	50~75														
	76~100	125	5												
	101~125														
	126~200														
	201~500	150	5												
	101~200														
	201~500														
	101~200	160	5												
	201~500														
	101~200														
201~500	200	5													
101~200															
201~500															

Web 金額はWOSにてご確認ください。



型式 - A - B - T - (BC・CNC・TC...etc.)
SUS - 320 - 200 - 20 - BC195

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
幅(B寸法)変更 	BC	B寸法をカットします。 BC=指定1mm単位 指定方法 BC195 ②26≦BC≦199	800
全周面取り変更 	CNC	面取り値を変更します。 C0.5~C1.0... C0.1以下	800

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
板厚変更 	TC	T寸法をカットします。 TC=指定1mm単位 指定方法 (例) T=18... TC18 ②7≦TC≦39	2,000
コーナーカット 	CCA CCB CCD CCC	任意のコーナーをカットすることができます。 1≦コーナーカット≦10 1mm単位指定 指定方法 (例) AとDのコーナーをC5でカットする場合 ... CCA5-CCD5	500/ コーナー