

ダイス鋼
SKD61



ハイス鋼
SKH51

STRAIGHT CORE PINS -SHAFT DIAMETER(P) DESIGNATION・L DIMENSION DESIGNATION TYPE-

ストレートコアピン

-軸径(P)指定・全長指定タイプ-

RoHS10



Type	M 材質	H 硬度	Group	T 公差	
				P	L
CPDB-L	SKD61	48~52HRC	スタンダード	-0.01 -0.02	+0.02 0
CPXB-L	SKH51	58~60HRC			
CPPB-L	SKD61	48~52HRC		0 -0.005	
CPHB-L	SKH51	58~60HRC	精級	0 -0.005	+0.01 0
CPZB-L	SKD61	48~52HRC			
CPVB-L	SKH51	58~60HRC			
CPMB-L	SKH51	58~60HRC	超精級	0 -0.003	+0.01 0

■ スタンダード・精級タイプ

H	型 式		L 指定0.01mm単位	P	
	Type	No.		スタンダード 指定0.01mm単位	精 級 指定0.005mm単位
2	CPXB-L CPHB-L CPVB-L	0.5 0.6	7.00~ 60.00	0.30~ 0.49 0.50~ 0.59	0.300~ 0.495 0.500~ 0.595
3	CPDB-L CPXB-L CPPB-L CPHB-L CPZB-L CPVB-L	1 1.5	7.00~100.00	0.60~ 0.99	0.600~ 0.995
4		2		1.00~ 1.49	1.000~ 1.495
5		2.5		1.50~ 1.99	1.500~ 1.995
6		3		2.00~ 2.49	2.000~ 2.495
7		3.5		2.50~ 2.99	2.500~ 2.995
8		4	7.00~120.00	3.00~ 3.49	3.000~ 3.495
9		4.5		3.50~ 3.99	3.500~ 3.995
10		5	7.00~120.00	4.00~ 4.49	4.000~ 4.495
11		5.5	CPHB-L CPVB-Lのみ 7.00~150.00	4.50~ 4.99	4.500~ 4.995
15		6		5.00~ 5.49	5.000~ 5.495
18	CPDB-L CPXB-L CPPB-L CPHB-L CPZB-L CPVB-L	6.5	8.00~120.00	5.50~ 5.99	5.500~ 5.995
21		7		6.00~ 6.49	6.000~ 6.495
25		7.5		6.50~ 6.99	6.500~ 6.995
		8	8.00~120.00	7.00~ 7.99	7.000~ 7.995
		10	CPHB-L CPVB-Lのみ 8.00~150.00	8.00~ 9.99	8.000~ 9.995
		13		10.00~12.99	10.000~12.995
	CPDB-L CPXB-L CPPB-L CPHB-L CPZB-L CPVB-L	16		13.00~15.99	13.000~15.995
		20		16.00~19.99	16.000~19.995

■ 超精級タイプ

H	型 式	No.	L 指定0.01mm単位	P 指定0.001mm単位
2	CPMB-L	0.5	7.00~ 60.00	0.300~ 0.499
3		0.6		0.500~ 0.599
4		1		0.600~ 0.999
5		1.5		1.000~ 1.499
6		2		1.500~ 1.999
7		2.5		2.000~ 2.499
8		3	7.00~100.00	2.500~ 2.999
9		3.5		3.000~ 3.499
10		4		3.500~ 3.999
11		4.5		4.000~ 4.499
15		5		4.500~ 4.999
18		5.5		5.000~ 5.499
		6		5.500~ 5.999
		6.5		6.000~ 6.499
		7		6.500~ 6.999
		8	8.00~100.00	7.000~ 7.999
		10		8.000~ 9.999
		13		10.000~12.999



Order
注文例


型 式 - L - P
CPPB-L3 - 35.72 - P2.77



Delivery
出荷日

・ CPDB-L・CPXB-L・CPPB-L・CPHB-L (No.1~No.10)

2 日日出荷



・ 左記以外

3 日日出荷

