



# 2段コアピン

—軸径(P)0.01mm指定・軸径公差 $\frac{0.01}{0.02}$ タイプ—

☑ 緑文字の商品・サイズは材料が無くなり次第、販売終了予定です。

- ハイ鋼 SKH51
- ダイス鋼 SKD61
- NAK80
- DH2F
- STAMAX ESF<sup>®</sup> プリハード鋼
- PROVA400 プリハード鋼
- ステンレス鋼 SUS440C
- MAS1C
- 4mm
- JIS (6-8mm)
- 10mm
- フリー指定
- D(P) $\frac{0.01}{0.02}$
- D(P) $\frac{0}{0.005}$
- D(P) $\frac{0}{0.003}$
- 全長指定
- 軸径・全長指定
- フリー指定
- TiCN処理
- 2段形状

型 式	材 質		
	Step 1	材質記号	材質硬度
CA	NB	NAK80 37~43HRC	A
CB	FB	DH2F 38~42HRC	B
CC	DB	SKD61 48~52HRC	C
CD	XB	SKH51 58~60HRC	D
CE	AB	MAS1C 50~54HRC	E



☑ Y公差は Step2 図中参照