

MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS - SIZE-FREE PLATE TYPE-

板金 取付板・ブラケット

—フリー寸法タイプ—

📌カタログ規格外品はこちら 📄P.137


📌前ページの「センター振り分けタイプ」と異なり、外形寸法は一般公差(📄P.1887)が保証値となります。



RoHS10

JTDZS

(共通寸法)




4-C2以下

④ JTDZSのアルマイト処理は、つるし穴があく場合があります。(仕様・加工限界参照)

型式 Type	材質記号	材質	表面処理
JTDZS	SP	SPCC	—
JTDAS JTHAS	SPB		四三酸化鉄皮膜
JTDBS JTBBS	SPU		三価クロメート(白)
JTDCS JTHDS	SPK	A5052	三価クロメート(黒)
JTMAS JTHMS	AM		—
JTAAS JTABS	AMW		アルマイト処理(白)
JTBAS JTBBS	AMB	SUS304 (2B)	アルマイト処理(黒)
JTKAS JTACS	SUD		—
JTNAS JTADS			

④ 板厚4.5・6.0は材質SPHCになります。

JTDAS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)

JTDBS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)

JTDCS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)

JTMAS




JTAAS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)

JTBAS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)


JTKAS



JTNAS




JTHAS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)

JTHBS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)


JTHDS



JTHES




JTABS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)

JTBBS




④ 長穴向きを変更可能(追加加工参照)

JTACS






JTADS



📌緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。詳細は📄P.1888

■穴種選択表

穴種	ボルト通し穴	タップ穴(並目)	通し穴
Code	N・NA	M・MA	D・DA
形状図			
	④ d寸法は規格表下部「N・NA加工寸法」参照		

■仕様・加工限界

- ① 許容差は📄P.1887を参照
- ② 2.バリ高さ0.1以下
- ③ 長穴は寸法によっては下記形状となる可能性があります。(取付穴の機能に支障がない程度です)
- ④ JTDZSのアルマイト処理T4以上は下図のようなつるし穴があります。

- ⑤ 加工限界
穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。(例：下図b部)
限界値は📄P.1888参照

