

## MOUNTING SHEET METALS / BRACKETS -Z- SHAPED BENT TYPE

## 板金 取付板・ブラケット

-Z曲げタイプ-

⑨カタログ規格外品はこちら [P.137](#)




RoHS10


| 型式    |      | 材質記号       | 材質 | S表面処理      |
|-------|------|------------|----|------------|
| Type  | 材質記号 |            |    |            |
| SWBZS | SP   | SPCC       | ⑨  | —          |
| SWCAS | SPB  |            |    | 四三酸化鉄皮膜    |
| SWBAS | SPU  |            |    | 三価クロメート(白) |
| SWBBS | SPK  |            |    | 三価クロメート(黒) |
| SWBCS | AM   | A5052      |    | —          |
| SWCBS | AMW  |            |    | アルマイト処理(白) |
| SWBBS | AMB  |            |    | アルマイト処理(黒) |
| SWBDS | SUD  |            |    | —          |
|       |      | SUS304(2B) |    | —          |

⑨板厚4.5・6.0はSPHCになります。


**SWBZS**(穴無) ✓




**SWCAS** ✓




**SWBAS** ✓




**SWBCS** ✓




**SWCBS** ✓



**SWBBS** ✓



**SWBDS** ✓



⑨緑色のパラメータは省略可能です。省略した場合、センターに対して均等配置になります。詳細はP.1888

| 型式                                                          | 指定1mm単位                                            | 選択        | 1mm単位     | J                                                     | X                              | Y                                      | W         | 穴指定①                            | K                                   | F                       | E | S | G | 穴指定②                                 | D             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------|
| Type                                                        | 材質記号                                               | A         | B         | T                                                     | H                              |                                        |           | Code/指定方法                       |                                     |                         |   |   |   | Code/指定方法                            |               |
| SWBZS<br>SWCAS<br>SWBAS<br>SWBCS<br>SWCBS<br>SWBBS<br>SWBDS | SP<br>SPB<br>SPU<br>SPK<br>AM<br>AMW<br>AMB<br>SUD | 20<br>200 | 10<br>200 | SPCC<br>(SPHC)<br><br>1.6<br>2.3<br>3.2<br>4.5<br>6.0 | A5052<br><br>1.5<br>2.0<br>3.0 | SUS304<br><br>1.5<br>2.0<br>3.0<br>4.0 | 10<br>100 | 指定<br>0.1mm単位                   | N(ボルト通し穴) ⑨<br>0・3・4・5・6・8・10<br>選択 | 指定<br>0.1mm単位<br>⑨K≤N×5 |   |   |   | NA(ボルト通し穴) ⑨<br>0・3・4・5・6・8・10<br>選択 | 3~30<br>0.5単位 |
|                                                             |                                                    |           |           |                                                       |                                |                                        |           | M(タップ穴)<br>0・3・4・5・6・8・10<br>選択 |                                     |                         |   |   |   | MA(タップ穴)<br>0・3・4・5・6・8・10<br>選択     |               |

⑨T≥3.0のとき、A≥30

⑨穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性があります。加工限界内であればそのまま加工します。

⑨N・NA加工寸法

| N・NA指定値 | 0     | 3   | 4   | 5   | 6   | 8 | 10 |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|---|----|
| 通し穴径(d) | (穴無し) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |

Order  
注文例

| 型式    |      | A   | B   | T    | H   | J   | X   | Y   | W   | 穴指定①<br>Code・呼び | K | F   | E | S  | G   | 穴指定②<br>Code・呼び | D |
|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|---|-----|---|----|-----|-----------------|---|
| Type  | 材質記号 |     |     |      |     |     |     |     |     |                 |   |     |   |    |     |                 |   |
| SWBAS | SP   | A80 | B40 | T3.2 | H30 | J40 | X20 | Y10 | W20 | N4              |   | F40 |   | S6 | G28 | MA3             |   |