

HPM1相当  
SKD61

SPRUE BUSHINGS STRING ELIMINATOR TYPE

# スプルーブッシュ


糸引き防止加工付

—汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm・板厚(Y)選択—

ⓘ 糸引き防止加工の詳細は概要ページ(☞ P.675)にてご確認ください。

—ストレートタイプ—

型式	材質	硬度
糸引き防止加工付		
SBBJH	HPM1相当	37~43HRC
SBBYH	SKD61	48~52HRC



RoHS10

▲ 付属品CB5-12 (2本)

Dh6	型式		D	L(*2) 指定0.1mm単位	SR	P	A° 指定0.5°単位	Y
	Type							
10	0 -0.009	—ストレートタイプ—	10	0~120.0	0 10.5	2.5(*3) 3(*3)		
13	0 -0.011	糸引き防止加工付 (HPM1相当) SBBJH (SKD61) SBBYH	13	0~150.0	11 12 13 16	4 4.5	0.5(*3) }	0.5 0.6
16			16					

(\*1) α寸はL寸で決まります。

(\*3) L寸限界表

ⓘ 製作限界

三角関数真数表 ☞ P.1215

(\*2) L寸はP・Aにより制限されます。

P	2.5		3		3.5~4.5	
A	0.5	1	1.5~4.0	0.5	1~1.5	0.5
L寸限界	45	50	85	60	85	60

D - α ≥ 2

(αの算出) α = P + 2(L + (U) + 7) tan  $\frac{A^\circ}{2}$   
U : ZC追加工時



Order  
注文例

型式 - L - SR - P - A - Y  
SBBJH10 - 50.0 - SR11 - P3.5 - A2 - Y0.6



Delivery  
出荷日

3 日目出荷