



無給油ガイドブシュ

—ストレーツ・銅合金タイプ—



RoHS10

GBSDZ



材質 高力黄銅鋳物4種
(CAC304)
(JIS: HBSc4)
特殊固体潤滑剤
黒鉛 (埋設)

・特殊固体潤滑剤使用限界150℃以下

① サイズによって黒鉛の配置は異なります。

d ₆₆		t		D _{m5}		ℓ													
						L10	L15	L20	L25	L30	L35	L40	L50	L60	L70	L80	L100	L120	
8	+0.014	6	12	+0.015 +0.007	10	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
10	+0.005		14		10	15	20												—
12			18		10	15	20												25
13	+0.017		20		15	20	25												25
16	+0.006		25	15	20	25	30	35	40	40	—	—	—	—	—				
20			30	15	20	25	30	35	40	50									
25	+0.020	35	15	20	25	30	35	40	50										
30	+0.007	42	20	25	30	35	40	50	60	60						—	—	—	—
35		48	25	30	35	40	50	60	70										
40	+0.025	55	—	—	—	30	—	40	50	60	70	80	100	120					
50	+0.009	70																	
60	+0.029 +0.010	80																	

型 式													
Type	d	L											
GBSDZ	8	10	15										
	10	10	15	20									
	12	10	15	20	25								
	13		15	20	25	30							
	16		15	20	25	30	35						
	20		15	20	25	30	35	40	50				
	25		15	20	25	30	35	40	50				
	30			20	25	30	35	40	50	60	70		
	35				25	30	35	40	50	60	70		
	40					30		40	50	60	70	80	
	50							40	50	60	70	80	100
	60								50	60		80	100


Order
注文例

型 式 — L
GBSDZ35 — 60

Example
使用例Delivery
出荷日

在庫品

■ ストレーツガイドブシュの抜け止め



ストレーツガイドブシュの抜け止めはスクリュープラグを使用するのが一般的です。ブシュにはスクリュープラグに合わせて外周に溝を切っており、内径のたわみを最小限に抑えることができます。
L=10 (d=8~20) または L=15 (d=25) のときは下表の () 内のスクリュープラグとなります。

ガイドブシュ 内径d	適用スクリュープラグ
8~20	MSW 6(4)
25~60	MSW 8(6)

