



●代表型番：C-TRSAT2-X-L50

1個
購入時 **¥22,860** / 1個 当社類似品比
▼66%OFF① 当社類似品比はm単価での比較です。
② 本商品はRoHS保証外です。Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷 P47


③ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口	大口
数量	1~10	11~
値引率	基準単価	基準単価
出荷日	通常	お見積


④在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	材質		色
	本体	芯金	
C-TRSAT	エチレンゴム (EPDM)	スチール	黒


リングの位置：X



リングの位置：Y



■曲げ方向



型番		リングの 位置	L 長さ(m)	適用板厚の 範囲	A	B	C	D	t	e	最小曲げ半径R(mm)			¥基準単価
Type	No.										曲げ方向①	曲げ方向②	曲げ方向③	
C-TRSAT	2	X	50	1.0~2.0	8.8	14	11.2	10.5	2.3	1.6	60	80	—	22,860
	3.2			2.1~3.2	9.8	14.7	12.9	14	2.3	1.8	80	100	—	
	2	Y		1.0~2.0	8.8	13.5	12	8.2	2.3	1.3	—	—	50	
	3.2			2.1~3.2	9.8	14.7	14.8	13	2.3	1.8	—	—	60	

⑤本製品は、ロール単位で販売されており、長さL=50m/ロールです。使用時には必要な長さにカットしてください。(内部に銅板が配置されているため、銅板と銅板の隙間をハサミなどでカットしてください)

⑥最小曲げ半径は試験値であり、製品性能の保証値ではありません。

⑦2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

Order
注文例型番 - リングの位置 - L
C-TRSAT2 - X - L50


■材料特性

項目	EPDM
比重	1.2
耐熱性	120℃
耐寒性	-40℃
圧縮永久歪	16%


■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 TRSAT	エコノミーシリーズ C-TRSAT
本体材質	熱可塑性エラストマー (TPE)	エチレンゴム (EPDM)
リング部材質	エチレンゴム (EPDM)	発泡ゴム
芯金材質	アルミニウム	スチール
色	黒	黒
適用板厚の範囲	1.2~6.4	1.0~3.2
最小曲げ半径 (mm)	① 30	60~80 (リング位置：X)
	② 30	80~100 (リング位置：X)
	③ 30	50~60 (リング位置：Y)
販売形態	L寸指定 (1~100m/1m単位)	ロール販売 (50m)
RoHS10	対応	保証外

⑧サイズによって最小曲げ半径が異なります。詳細は規格表をご確認ください。

Example
使用例

リング位置 X の場合



リング位置 Y の場合

⑨リング外径寸法が正常寸法の40~60%潰れて使用するのが最適です。

支柱・支柱クランプ・
イケールキャスタ・
アジャスタ外装部品・
スライドルールばね・
ショックアブソーバ

防振ゴム・トリム

型番生成方法

方法 1
Type

MISUMIサイトで検索

C-TRSAT



MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2
キーワード

ステップ 1 ▶

トリムシール



ステップ 2 ▶ エコノミーシリーズを選択

☐ ミスミ☒ エコノミーシリーズのみ表示