



# 小径ツバ付位置決めピン・ブッシュ



②  
①

**RoHS10**

① F-TPNFP (ピン)  
② F-TPNFB (ブッシュ)



②ブッシュ

①ピン

◎ 材質 SKD11相当  
◎ 硬度 58~62HRC

① ピン・ブッシュは単体でご購入ください。セット品での販売はしていません。

## ①ピン

H	V <sub>1</sub>	E	型 式		L
			Type	D	
9	3	6	F-TPNFP	6	14.5 19.5 24.5 29.5 34.5 39.5
10	5			8	
15	7	8		10	

## ②ブッシュ

H	V <sub>2</sub>	F	型 式		B
			Type	D	
9	3	5	F-TPNFB	6	14.5 19.5 24.5 29.5 34.5 39.5
10	5			8	
15	7	7		10	

- ピンとブッシュは別々の注文コードとなります。(◎ピン・ブッシュのD寸は、同じ寸法の商品をご使用ください。)
- 位置決めストレートピンセット(TPNF・TPNFC・TPNFCX)とは規格が異なる為、組み換えて使用することはできませんので、ご注意ください。



Order  
注文例

型 式 - L or B  
F-TPNFP 6 - L24.5  
F-TPNFB 6 - B29.5



Delivery  
出荷日

在庫品