

断熱板

スタンダードグレード・高強度



●代表型番：E-HIPLB-100-100-3

4個購入時 **¥680** / 1個

◎本商品はRoHS保証外です。



Delivery 15 日目出荷 郵P47

◎本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

数量区分	小口	大口
数量	4~49	50~
値引率	基準単価	基準単価
出荷日	通常	お見積

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。


Type	A・B寸公差	主基材	主材料	グレード	色	使用雰囲気温度
E-HIPLB	+1.0 0	グラスファイバークロス	エポキシ変性樹脂	スタンダード	緑色	常温~220℃
E-HIPLBP	±0.3					

■標準タイプ

■穴加工付タイプ

—2穴— 2H

—4穴— 4H



◎A≧B

■標準タイプ

型番	指定1mm単位		選択 T
	A	B	
E-HIPLB	20~800	20~800	3
			5
			10
			15
			20
E-HIPLBP	20~200	20~200	25
			25
			30

穴加工詳細	
N(通し穴)	Z(ザグリ穴)
ボルト呼び径	3 4 5 6 8 10
d	3.5 4.5 5.5 6.5 9 11
d1	— 8 9.5 11 14 —
h	— 5 6 7 9 —

■穴加工付タイプ

Type	型番	穴数	指定1mm単位		選択 T	指定0.5mm単位		ボルト呼び径選択	
			A	B		F	G	通し穴 N	ザグリ穴 Z
E-HIPLB		2H 4H	20~800	20~800	3	9~791	5~795 (2H)	3 4 5 6 8 10	—
					5				4 5 6
					10				4 5 6 8
					15				—
					20				4 5 6
E-HIPLBP		20~200	20~200	3	9~191	5~195 (2H)	10	—	
				5				4 5 6	
				10				4 5 6	
				15				—	
				20				4 5 6 8	

◎F寸の指定範囲は、2H・4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5が必要です。

◎G寸の指定範囲は、2Hタイプ選択の場合：d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5、4Hタイプ選択の場合：d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5が必要。 (dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

◎穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)を選択してください。



Order 注文例

■標準タイプ

型番 — A — B — T
E-HIPLB — 100 — 20 — 10

■穴加工付タイプ

型番 — A — B — T — F — G — ボルト呼び径
E-HIPLBP2H — 100 — 20 — 10 — F10 — G20 — Z5

型番生成方法

方法1 Type

MISUMIサイトで検索

E-HIPLB

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2 キーワード

ステップ1

断熱板 スタンダード

ステップ2 エコノミーシリーズを選択

ミスミ
 エコノミーシリーズのみ表示