

SKD61+窒化
同軸度◎0.06
ツバ厚4mm

STRAIGHT EJECTOR SLEEVES -STANDARD-

ストレートエジェクタスリーブ

一定尺タイプ

RoHS10

材質
SKH51
SKD61
窒化処理

ツバ厚
4mm
JIS (6-8mm)
10mm

公差区分
D(P)_{-0.01}⁰
D(P)_{-0.005}⁰

同軸度
◎0.003
◎0.005
◎0.01
◎0.03
◎0.06



定尺



型式	V公差	対応センターピン軸径公差
ESN	H7	$\begin{matrix} -0.01 \\ -0.02 \end{matrix}$ ※V寸公差H7のスリーブは嵌め合い部Sが長く、軸径公差 -0.005 のセンターピンとの組み合わせには不適ですご注意ください。(詳細 P219)

VH7公差

V ≤ 3.0	3.5 ≤ V ≤ 6.0	6.5 ≤ V ≤ 10.0	V ≥ 11.0
$\begin{matrix} +0.010 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +0.012 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +0.015 \\ 0 \end{matrix}$	$\begin{matrix} +0.018 \\ 0 \end{matrix}$



$C = V + 0.5$

材質 SKD61+窒化処理
硬度 表面：900HV~
母材：40±3HRC

Ⓜ b1 (軸径精度保証範囲) (詳細 P221)
x1 max. = 30
母材硬度保証範囲 (詳細 P223)
窒化表面硬度保証範囲 (詳細 P224)

L	75	100	125	150	175	200	250	300
S	40	50 (V1.5 → 40)	60 (V1.5 → 40)	60	80	80	80	90

Ⓜ 逃げ穴(C)には段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 P220)

形状選択方式
全長指定
軸径(P)全長指定
フリー指定
段付形状
逃げテーパ
利き代(S)ロング
ショートタイプ

H	型式		D	L							V 選択		
	Type												
7	ESN	4	75	100	125	150						1.5	
			75	100	125	150	175	200				2.0 2.5	
8		4.5	75	100	125	150						1.5	
			75	100	125	150	175	200				2.0 2.5	
9		5	75	100	125	150	175	200				2.0 2.5 3.0	
			75	100	125	150	175	200				2.0 2.5 3.0 3.5	
10		6	75	100	125	150	175	200	250				2.5 3.0 3.5 4.0
			75	100	125	150	175	200	250				2.5 3.0 3.5 4.0
11		7	75	100	125	150	175	200	250				2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
			75	100	125	150	175	200	250				3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
14		8	75	100	125	150	175	200	250				4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
			75	100	125	150	175	200	250				4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
15		9	100	125	150	175	200	250	300				6.0 6.5 7.0
			100	125	150	175	200	250	300				6.0 7.0 8.0
17		10	100	125	150	175	200	250	300				8.0 9.0
			100	125	150	175	200	250	300				8.0 9.0
18	11	100	125	150	175	200	250	300				8.0 10.0	
		100	125	150	175	200	250	300				9.0	
21	13	100	125	150	175	200	250	300				9.0	
		100	125	150	175	200	250	300				10.0 11.0 12.0	



Order
注文例

型式 - L - V
ESN8 - 100 - 4.0



Delivery
出荷日

3 日 目 出 荷



ストック A