




冷却パイプ

-ハンダ付け・テーパネジ/平行ネジ/かしめタイプ-

 RoHS10	WCPFT(テーパネジタイプ)  ●ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R (PT) 材質: パイプ: ステンレス(SUS304) ホルダ: 黄銅(C3604) 表面処理: ホルダ: ニッケルメッキ
 RoHS10	WCPF(平行ネジタイプ)  ●ネジ部 JIS B0203 管用平行ネジ G (PF) 材質: パイプ: ステンレス(SUS304) ホルダ: 黄銅(C3604) 表面処理: ホルダ: ニッケルメッキ
 RoHS10	WCPK(かしめタイプ)  材質: パイプ: ステンレス(SUS304) ホルダ: 黄銅(C3604) 表面処理: ホルダ: ニッケルメッキ

R (PT)	G (PF)	B	ℓ	ℓ ₁	ℓ ₂	C	D ₁	d ₁	d	型 式		L	
WCPFT	WCPF									Type	D		
1/8	1/8	4	20	13	10	6.7	8	1.6	1.6	WCPFT (テーパネジタイプ) WCPF (平行ネジタイプ)	2	100	200
								2.5	2.5		3	100	200 *300
1/4	1/4	5	23	15	12	8.5	10	3.6	3.6		4	200	*300

※L寸300はWCPFのみ

H	D ₁	C	d	型 式		L	
				Type	D		
8	6	6	1.6	WCPK (かしめタイプ)	2	100	200
			2.5		3	100	200 300
10	8	8	3.6		4	200	300



Order
注文例


型 式	L
WCPF2	200
WCPK3	200




Example
使用例

D	推奨φE
2	5
3	6
4	8

●WCPF



●WCPK



■WCPFT・WCPF ご使用上の注意

- WCPFTはネジ部が管用テーパネジ(R・PT)、WCPFは管用平行ネジ(G・PF)です。
- テーパネジと平行ネジはネジ山サイズ・ピッチが同じため、ネジ穴を開ける際にはご注意ください。平行ネジ穴にテーパネジを取り付けると、水漏れを起こします。また、テーパネジ穴に平行ネジは入りません。
- WCPFT・WCPFをご利用の際にはシールテープをご使用ください。