

精級2段コアピン

一軸径(P)0.005mm指定タイプ

- ハイ鋼 SKH51
- ダイス鋼 SKD61
- NAK80
- DH2F
- STAMAX ESF[®] プリハード鋼
- PROVA400 プリハード鋼
- ステンレス鋼 SUS440C
- MAS1C
- 4mm
- JIS (6-8mm)
- 10mm
- フリー指定
- D(P)_{-0.02}⁰
- D(P)_{-0.005}⁰
- D(P)_{-0.003}⁰
- 全長指定
- 軸径・全長指定
- フリー指定
- TiCN処理
- 2段形状

材質	型式			
	Step 1	材質記号	材質 硬度	Step 2
Rohs10	CA	ZB	SKD61 48~52HRC	A
	CB			B
	CC			C
	CD	VB	SKH51 58~60HRC	D
	CE			E



Step1 (1段目の形状) 下図CA~CEより選択

CA

Step2 段部形状は右図より選択

CB

CC

CD

CE

Step2 (2段目の形状)

A

B

C

D

E

Y公差はStep2図中参照