


RoHS10

インサイドアロー



No.	dh7		B	L	K
3	1.4	-0.01	2	8	3
4	1.9		2.8		
5	2.3		3.4		
6	2.8		4		4
8	4	5.6	10		
10	5	-0.012	6.5	12	6
16	10	-0.018	12	14	
20	12	-0.015	14	16	

No.	矢印マーク形状深さ(mm)	
	標準	浅め 
4	0.22	0.12
5	0.25	0.14
6	0.40	0.18
8	0.40	0.20
10~20	0.50	0.22

④ 矢印浅めタイプは標準タイプに比べインサイドアローが廻しづらいので、ドライバーの刃先で矢印部を削らないようにご注意ください。削られてしまうと、インサイドアローを取り外せなくなる可能性があります。

📌 本ページのインサイドアローはP526・528・530のアウトサイドリングとの組み合わせに適合します。

M 材質 SUS420
H 硬度 50~53HRC

■年タイプ


表示マーク		型 式		年
		Type	No.	
年	 DYY DYYU (矢印浅め)	3	24	2024年用 (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
		4	25	2025年用 (2024年9月から指定可) ※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2026年4月に販売終了予定です。
		5	26	2026年用 (2025年9月から指定可) ※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2027年4月に販売終了予定です。
		6		
		8		
		10		
		16		
		20		

■無印タイプ

表示マーク		型 式	
		Type	No.
無 印		DN DNU (矢印浅め)	3
			4
			5
			6
			8
			10
			16
			20

RoHS10

アウトサイドリング



Dm6		Dh7		dh7		L
3	+0.008	3	-0.01	1.4		8
4		4		1.9	+0.01	8
5	+0.012	5	-0.012	2.3	0	8
6	+0.004	6		2.8		8
8		8	0	4	+0.012	10
10	+0.015	10	-0.015	5	0	12
16	+0.018	16	0	10	+0.015	14
20	+0.007	20	-0.018	12	+0.018	16
	+0.021		-0.021		0	
	+0.008					

📍 本ページのアウトサイドリングはP526・528のインサイドアローとの組み合わせに適合します。

M 材質 SUS420
H 硬度 50~53HRC

■年度切替タイプ

表示マーク		アウトサイド リング割り出し	型 式		年	
			Type	D		
4 年 度 タ イ プ		12等分	DT-R	4	24	2024～2027年用 (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
				5		
				6		
				8		
				10		
				16		
6 年 度 タ イ プ		12等分	DTS-R	4	24	2024～2029年用 (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
				5		
				6		
				8		
				10		
				16		



Order
注文例

型 式	—	年
(年) DYY6	—	22
(無印) DN10		
(年) DT-R16	—	22
(月) DTD-R16		



Delivery
出荷日



在庫品

■月・日・無印タイプ

表示マーク		アウトサイド リング割り出し	型 式	
			Type	D
月		12等分	DTC-R	3
	4			
	5			
	6			
	8			
	16			
月		12等分	DTD-R	4
	5			
	6			
	8			
	10			
	20			
日付(一の位)		10等分	DTE-R	4
	5			
	6			
	8			
	10			
	20			
日付(十の位)		12等分	DTF-R	4
	5			
	6			
	8			
	10			
	20			
日		31等分	DTG-R	16
	20			
無印		12等分	DTN-R	4
	5			
	6			
	8			
	10			
	20			

❗ DTD-R4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。P512