




# 位置決めノック穴付パイロットパンチ

-ディコート®処理-

赤文字表示

一先端Rタイプ	RoHS 10	シャック径 D <sub>m5</sub> 公差	材質 硬度	型式		形状
				Type	ノック穴付	
		D <sub>m5</sub>	SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV	T-STP		 <p> <b>A</b> 付属品 MS6-25                      RT(※)…P&lt;8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。                      先端を鋭角のままにする場合は(RT0)とご指定ください。                      (ただし、P≥8の場合は先端フラットになります。)                      先端R部長さは「<b>■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)</b>」をご参照ください。                 </p>
一先端テーパタイプ	RoHS 10	D <sub>m5</sub>	SKD11相当 60~63HRC 表面3000HV	T-TPA	S L X	 <p> <b>A</b> 付属品 MS6-25                 </p>

型式	D	L										指定0.01mm単位 min. P max.		B	H	Y		
		Type	先端長さ	ノック穴付	52	62	72	82	92	102	112	122	132				142	
T-STP T-TPA	S	C	10												3.00~ 9.99	15	13	5
			13												6.00~ 12.99		16	
			16	(42)	52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	10.00~ 15.99	21	19	8
			20												13.00~ 19.99		23	
			25												18.00~ 24.99		28	
	L	C	10		52	62	72	82	92	102	112	122	132	142	3.00~ 9.99	21	13	5
			13												6.00~ 12.99		16	
			16			62	72	82	92	102	112	122	132	142	10.00~ 15.99	27	19	8
			20												13.00~ 19.99		23	
			25												18.00~ 24.99		28	
	X	C	10		62	72	82	92	102	112	122	132	142	3.00~ 9.99	32	13	5	
			13													6.00~ 12.99	16	
			16												10.00~ 15.99	42	19	8
			20			72	82	92	102	112	122	132	142	13.00~ 19.99	23			
			25												18.00~ 24.99		28	

ⓉL(42)…B=10 全長L(42)の場合、先端長さBは一律10mmになります。  
 ⓉP>D-0.03…ℓ=0 P>D-0.03の場合、D<sub>-0.01</sub><sup>-0.03</sup>(導入部)はつきません。