


冷却ユニジョイント

-耐熱80℃-


JWRL (伸縮自在パイプタイプ)



材質 フレーム本体 ポリアセタール樹脂
 ネジ部 黄銅(C3604)
 ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

RoHS10

JWRF (柔軟ブラチューブタイプ)



材質 フレーム本体 ポリアセタール樹脂
 チューブ ウレタン
 ネジ部 黄銅(C3604)
 ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)

RoHS10

Order
注文例

型 式 — L
 JWRL 2 — 65


Delivery
出荷日

在庫品

仕様

サイズ	1/8	1/4
最大締付トルク (N・cm) {kgf・cm}	490 {50}	880 {90}
常用圧力 (kPa) {kgf/cm ² }	980 {10}	
最高圧力 (kPa) {kgf/cm ² }	1470 {15}	
使用温度範囲	80℃以下	
耐真空性	不適	

流量圧力損失特性図



T	ℓ	R(PT)	型 式		L	L ₁
			Type	No.		
31	9	1/8	JWRL	1	50	65
					65	100
					100	160
35	12.7	1/4		2	50	65
					65	100
					100	160

T	ℓ	R(PT)	型 式		L	L ₁
			Type	No.		
31	9	1/8	JWRF	1	140	—
35	12.7	1/4		2		

特 長

冷却ユニジョイントは金型の冷却配管用のジョイントパイプです。
 以下のような特長があります。

- 配管スペースの縮小
- 配管作業のスピード化
- 配管のシステム化
- 金型保管スペースの縮小

JWRL (伸縮自在パイプタイプ)

L~L₁の範囲で自由に長さを調節することができます。

JWRF (柔軟ブラチューブタイプ)

エルボを柔軟なチューブで接続していますので、中間に障害物がある場合に迂回させて取り付けることができます。

(推奨穴ピッチは100mm以上)

JWRL ご使用にあたっての注意

- ⚠六角レンチにて5~6回空転させてから取り付けてください。
 空転させずに無理に引っ張りますと、水漏の原因になります。

Example
使用例