


SPECIAL SHAPED JECTOR PUNCHES 異形状ジェクタパンチ


RoHS10	Type	適用 シャンク径	材質	硬度	Type
ショルダータイプ		5~25	(D5~6) SKH51相当 (D8~25) SKD11相当	(D5~6) 61~64HRC (D8~25) 60~63HRC	SJ
			粉末ハイス鋼	64~67HRC	PJ
位置決めノック穴付タイプ		10~45 (L≥60)	SKD11相当	60~63HRC	SJ-C



▲付属品 ノックピン MS6-25(位置決めノック穴付タイプのみ)
 ◎ご指定の刃先形状および寸法によってB寸法は公差^{+2.0}/₀内で変動する場合があります。

型式		D	L	P・K max.	P・W min.	B		
Type	刃先形状							
D5~25 SJ	2H~12H	5	(40) 50 60 70 80	4.90	2.00	8		
		6		5.90	2.00			
		D5~25 PJ	2J~18J	8	(40) (50) (60) 70 80 90 100	7.90	3.00	13
				10		9.90	3.00	
D10~45 SJ-C	3K~29K	13	20	12.90		6.00	19	
		16		15.90		6.00		
	2L~7L	20	70 80 90 100 110 120	19.90	6.00	19		
	8L (位置決めノック穴付タイプのみ)	25		24.90	6.00			
	刃先形状 P.887 より選択	32		31.90	7.00			
		38	80 90 100 110 120	37.90	8.00			
		45		44.90	9.00			

- ◎L(40) ……B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。
- ◎L(50) ……B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
- ◎SJ-C……L≥60 L60未満の規格はありません。また、全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
- ◎ジェクタ穴と加工限界



D	J
5~8	1.0
10~13	1.5
16~32	2.0
38~45	4.0

※ご指定の形状と寸法によっては加工不可になる場合があります。



Order
注文例

型式	L	P・W・A・B・C・Q・R・S…指定0.01mm単位
SJ3K 25	80	P18.00-W16.00-A8.00
SJ29K10	80	P 7.00-W 5.00



Delivery
出荷日

5	日日出荷	急	ストーク B
---	------	---	--------