


落下防止ユニット用ウレタンストリッパ





US (PQSP用ウレタンストリッパ)

※D=6・8・45



※D=10~38



※D寸法によりタイプが異なります。

①ウレタンの製品概要 ②P.1633 ③硬度 ショアA95

D		D ₁	D ₂	P	t	C	型式		L											
							Type	D												
6	−0.2 −0.4	13	—	1.5	5	1.5	US	(6)	27	32	37	42	47	52						
8		16	2.5	(8)				27	32	37	42	47	52							
10		18	21	3.5	6	2.0		10	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54
13		23	26					13	27	29	32	34	37	39	42	44	47	49	52	54
16		28	31	4	7			16	37	39	42	44	47	49	52	54	57	59	62	64
20		33	36					20	48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75
25	40	43	25					48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75	
32	−0.3 −0.5	50	53	5	8			32	48	50	53	55	58	60	63	65	68	70	73	75
38		60	63					38	49	51	54	56	59	61	64	66	69	71	74	76
45		70	—			(45)		49	51	54	56	59	61	64	66	69	71	74	76	

①D(6)(8)(45)はタイプが異なります。上記図面をご参照ください。




Order 注文例
型式 US 13 - L 42



Delivery 出荷日
在庫品

■ウレタンストリッパ破損防止用リング




①材質 S45C
②硬度 20~25HRC

D	D ₂	型式
10	22	10
13	27	13
16	32	16
20	37	20
25	44	25
32	54	32
38	64	38
45	74	45



Example 使用例

破損防止用リングUSRは、リテーナ面との片当りやボルト穴との干渉によるウレタンストリッパの破損を防止します。



Order 注文例
型式 USR 13



Delivery 出荷日
在庫品

①ウレタンストリッパは型の調整時に空打ちし、パンチ刃先に合った形状にしてからご使用ください。(変形パンチにもご使用できます。)

