

JECTOR PUNCHES WITH LOCATING DOWEL HOLES—HX COATING— 位置決めノック穴付ジェクタパンチ —HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)—



詳細 P.63

- ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブック P.350
- ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット P.355

シャンク径 D 公差		材質 硬度	Type HXコート処理 表面3000HV	型式 刃先形状	B 刃先長さ	ノック穴付	刃先形状は下記(A)(D)(R)(E)(G)より選択										
Dm5		SKD11相当 60～63HRC 表面3000HV	HX-SJ ーパネ強化タイプー HX-SJV	(A) (D) (R) (E) (G)	S L X 刃先長さ(B) X>L>S	-C											
							RoHS10										
							①ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値) P.354 ②付属品 <table><tr><th>D</th><th>d</th><th>型式</th></tr><tr><td>10～32</td><td>6</td><td>MS6-25</td></tr><tr><td>38・45</td><td>10</td><td>SJB-CMS</td></tr></table> ③刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。 ④D38・45用ノックピンSJB-CMS ・リテーナとの合わせ加工済 ・バックアッププレートご使用の場合、 φ38・φ45用バックアッププレートのみ、 φ102の段付きノックピン用穴があります。 P.352		D	d	型式	10～32	6	MS6-25	38・45	10	SJB-CMS
D	d	型式															
10～32	6	MS6-25															
38・45	10	SJB-CMS															
刃先形状 (A)		刃先形状 (D)		刃先形状 (R)		刃先形状 (E)		刃先形状 (G)									
①P≥W ②K=√P²+W²		①P≥W ②K=√P²+W²		①P≥W ②K=√(P-2R)²+(W-2R)²+2R ③0.15≤R<W/2		①P>W		①P>W									

型式					L										指定0.01mm単位				B	H	
Type	刃先形状	B 刃先長さ	ノック穴付	D											A		D R E G				R
															min. P	max.	P・Kmax.	P・Wmin.			R
HX-SJ パネ強化タイプ HX-SJV	A D R E G 	S	-C	10	60	70	80	90	100	110	120	3.00～	9.99	9.97	3.00	0.15 W 2未満 のみ		13	13		
				13	60	70	80	90	100	110	120	6.00～	12.99	12.97	6.00				16		
				16	(60)	70	80	90	100	110	120	10.00～	15.99	15.97	6.00				19		
				20	(60)	70	80	90	100	110	120	13.00～	19.99	19.97	6.00				23		
				25	(60)	70	80	90	100	110	120	18.00～	24.99	24.97	6.00				28		
				32	(60)	70	80	90	100	110	120	20.00～	31.99	31.97	7.00				35		
				38	(60)	70	80	90	100	110	120	28.00～	37.99	37.97	8.00				41		
				45	(60)	70	80	90	100	110	120	35.00～	44.99	44.97	9.00				48		
				10		70	80	90	100	110	120	3.00～	9.99	9.97	3.00			19	13		
				13		70	80	90	100	110	120	6.00～	12.99	12.97	6.00				16		
				16		70	80	90	100	110	120	10.00～	15.99	15.97	6.00				19		
				20		70	80	90	100	110	120	13.00～	19.99	19.97	6.00				23		
	25			70	80	90	100	110	120	18.00～	24.99	24.97	6.00	28							
	32			70	80	90	100	110	120	20.00～	31.99	31.97	7.00	35							
	38			70	80	90	100	110	120	28.00～	37.99	37.97	8.00	41							
	45			70	80	90	100	110	120	35.00～	44.99	44.97	9.00	48							
	L E G 	L		10			80	90	100	110	120	6.00～	9.99	9.97	6.00			25		30	13
				13			80	90	100	110	120	6.00～	12.99	12.97	6.00						16
				16			70	80	90	100	110	120	10.00～	15.99							19
				20			70	80	90	100	110	120	13.00～	19.99							23
				25			70	80	90	100	110	120	18.00～	24.99							28
				32			70	80	90	100	110	120	20.00～	31.99							35
X 	X	10				80	90	100	110	120	6.00～	9.99	9.97	6.00	40	—	40	13			
		13				80	90	100	110	120	6.00～	12.99	12.97	6.00				16			
		16					100	110	120	10.00～	15.99			19							
		20					100	110	120	13.00～	19.99			23							
		25					100	110	120	18.00～	24.99			28							
		32					100	110	120	20.00～	31.99			35							

- ①HX-SJV□□-Cのパネ定数は、HX-SJ□□-Cの約2倍です。
- ②A: P>D-0.03...ℓ=0 刃先形状AでP>D-0.03の場合、D-0.01(導入部)はつきません。
- ③D R E G: P·K>D-0.05...ℓ=0 刃先形状D R E GでP·K>D-0.05の場合、D-0.01(導入部)はつきません。
- ④L(60)→B=13 全長が(60)の場合、刃先長さは一律13mmになります。



Order 注文例
型式 - L - P - W - R(Rのみ)
HX-SJEL-C20 - 100 - P18.00 - W15.00