

# ダイセット用ボールガイドポストセット


—着脱ポスト—

RoHS10

## 高剛性ボールガイドポストセット

ストップ無し 可動ストップ 固定ストップ

**RBSH**  
(**QBSH**)



**RMSH**  
(**QMSH**)



**RKSH**  
(**QKSH**)




## ボールガイドポストセット

ストップ無し 可動ストップ 固定ストップ

アルミ製リテーナ  
(樹脂製リテーナ)

**RB**  
(**QB**)



**RM**  
(**QM**)




**RK**  
(**QK**)




型式	構成部品					
	①	②	③	④	⑤	⑥
	ポスト	プッシュリテーナ	スプリング	ストップ		
<b>RBSH</b>	MRP	MBB LBB	MBSH	SWP	—	—
<b>RMSH</b>	BRPM				STM	—
<b>RKSH</b>	BRPK				—	STK
<b>QBSH</b>	MRP	MBJH	MBSH	SWP	—	—
<b>QMSH</b>	BRPM				STM	—
<b>QKSH</b>	BRPK				—	STK
<b>RB</b>	MRP	MBB LBB	MBS	SWP	—	—
<b>RM</b>	BRPM				STM	—
<b>RK</b>	BRPK				—	STK
<b>QB</b>	MRP	MBJ	MBS	SWP	—	—
<b>QM</b>	BRPM				STM	—
<b>QK</b>	BRPK				—	STK


①MRP (P.1117)




①BRPM (P.1117)




①BRPK (P.1117)




⑤STM (P.1125)




⑥STK (P.1125)




②MBB (P.1121)




②LBB (P.1121)




③MBSH (P.1124)  
MBS (P.1124)



③MBJH (P.1124)  
MBJ (P.1124)



④SWP (P.1126)



Type	材質 硬度
① MRP BRPM BRPK	M SUJ2 H 58HRC ~ (高周波焼入) M S45C (締付座金)
② MBB LBB	M SUJ2 H 58HRC ~

Type	材質
③ MBSH MBS	M アルミニウム
③ MBJH MBJ	M POM (ポリアセタール樹脂)
④ SWP	M SWP-B

Type	材質 表面処理
⑤ STM	M S45C SPC-1 (ストップキャップ) S 四三酸化鉄皮膜 (Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> )
⑥ STK	M S45C S 四三酸化鉄皮膜 (Fe <sub>3</sub> O <sub>4</sub> ) 付属品 CB