


BALL RETAINERS ボールリテーナ




① MBSH (アルミ製)

② MBJH (樹脂製)


RoHS 10

MBSH (①高剛性・アルミ製ボールリテーナ)
MBJH (②高剛性・樹脂製ボールリテーナ)



☑ 材質 ①アルミニウム
②POM(ポリアセタール樹脂)
③SUJ2 真球度0.25 μm

☑ 硬度 ③62~67HRC




① MBS (アルミ製)

② MBJ (樹脂製)

RoHS 10

MBS (①アルミ製ボールリテーナ)
MBJ (②樹脂製ボールリテーナ)



☑ ホルダーガイドポスト用は **☑ P.1144**

☑ 材質 ①アルミニウム
②POM(ポリアセタール樹脂)
③SUJ2 真球度0.25 μm

☑ 硬度 ③62~67HRC


PD 適用ポスト径	外径 φ D	内径 φ D1	ボール径 φ d	ボール数			型式			ページ
				MBSH MBJH	MBS MBJ	比率	Type	PD	L	
10	13.7	10.3	2	80	—	—	MBSH (アルミ製)	10	25	P.1082
				104	—	—				
				120	—	—				
				100	—	—				
				130	—	—				
				150	—	—				
				143	—	—				
				165	—	—				
				198	—	—				
				99	—	—				
13	16.7	13.3	2	110	—	—	MBSH (アルミ製)	13	25	P.1082
				132	—	—				
				154	—	—				
				140	—	—				
16	19.7	16.3	2	168	—	—	MBSH (アルミ製)	16	30	P.1082
				196	—	—				
				96	96	172%				
				180	112	161%				
20	25.5	20.5	3	228	140	163%	MBSH (アルミ製)	20	35	P.1082
				210	128	164%				
				266	160	166%				
				350	208	168%				
25	30.5	25.5	3	204	112	182%	MBSH (アルミ製)	25	40	P.1082
				252	154	164%				
				224	128	175%				
				294	176	167%				
28	35.5	28.5	4	350	208	168%	MBSH (アルミ製)	28	45	P.1082
				224	128	175%				
				238	144	165%				
				280	176	159%				
32	39.5	32.5	4	320	198	162%	MBSH (アルミ製)	32	50	P.1082
				400	234	171%				
				360	220	164%				
				450	260	173%				
38	47.5	38.5	5	400	234	171%	MBSH (アルミ製)	38	60	P.1082
				360	220	164%				
				450	260	173%				
				400	242	165%				
45	54.5	45.5	5	460	264	174%	MBSH (アルミ製)	45	70	P.1082
				400	242	165%				
				460	264	174%				
				500	286	175%				
50	59.5	50.5	5	320	198	162%	MBSH (アルミ製)	50	75	P.1082
				400	234	171%				
				360	220	164%				
				450	260	173%				
60	69.5	60.5	5	400	242	165%	MBSH (アルミ製)	60	80	P.1082
				460	264	174%				
				500	286	175%				
				400	242	165%				

Order 注文例 **型式** **MBJ 50** - **L** **110**

Delivery 出荷日 **☑** 在庫品

Alterations 追加加工 **☑** **型式** **MBJH 22** - **L(LC)** **45**

☑ 3 日日出荷 **☑** ストック A



ダイセット用
ガイドポスト・フシユ