




材質 硬度		型式					
		標準	タップ付	キー溝付	片フランジ	両フランジ	ツバ止め
H3~5	SKH51相当 61~64HRC	HPB	HMB	HKB	HFB	HWB	HTB
H6~30	SKD11相当 60~63HRC	HPB	HMB	HKB	HFB	HWB	HTB
H3~30	粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHPB	PHMB	PHKB	PHFB	PHWB	PHTB




—標準—

HPB
PHPB

—片フランジ—


HFB
PHFB

—タップ付—


HMB
PHMB

④ タップ下穴長さ=2×M+5±2.0


—両フランジ—

HWB
PHWB




—キー溝付—

HKB
PHKB

—ツバ止め—

HTB
PHTB

④ キー溝詳細

④ フランジ部、
ツバ部詳細■ キー溝位置：
K指定■ フランジ位置：
F指定■ 両フランジ位置：
WF指定■ ツバ止め位置：
TF指定