


ディスタンスガイドリング



RoHS 10



HKD



PKHL・PKHLU・PKH・PKH-Uに適合します。
 PD：適用ガイドポスト径

M 材質 SS400
 S 表面処理 四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄)

PD = 38・50・60 PD = 80・100

ボールガイド
ポストセット

D ₁	d	P	S		d ₁	d ₂	ℓ	D ₂	D ₃	型式		T 指定5mm単位	Color 保安色
			T=25	T≥30						Type	PD		
108	54	88	23	28	17.5	11	15	38	50	HKD	38	25 ~ 55	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
118	64	98						50	60		50		
148	84	126						60	80		60		
168	104	146						80	100		80		
188	124	166			20	14		100	—		100		

●N (Normal) は四三酸化鉄皮膜 (Fe₃O₄) の外観になります。



Order
注文例

型式

— T —

Color

HKD 38

— 30 —

R




Delivery
出荷日

3

日日出荷

SWP-B

RoHS 10



D ₁	d	P	型式	D	FL
			Type		
42.5	38.5	18SWP-B	38	80 90 100 110 120 130 140	
55.7	50.5	20		50	80 90 100 110 120 130 140 150
66.9	60.5			60	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
87.7	80.5	30	80	160 170 180 190 200	
108.5	100.5	50	100	200 230 260	



Order
注文例

型式

— D —

FL

SWP-B

— 50 —

130



Delivery
出荷日

3

日日出荷