


RoHS 10

CUK



- ①ガイドピン
 - ②コイルスプリング
 - ③六角穴付ボルト
 - ④セパレートディスク
 - ⑤プレッシャーディスク
- 材質 S45C
 - 硬度 HRC50~(高周波焼入れ)
 - (D40: M12 D50-60: M16 D70: M20)
 - 材質 FC250 特殊固体潤滑剤(埋設)
 - 材質 SS400

④カム戻し用として利用される場合は、P.1525

d	D1	D2	M×P	B	型式	L指定1mm単位													
						②Type	②D	②FL	90	100	125	150	175	200	250	300	350	*400	*450
19	50	28	12×1.75	24	CUK	SWF SWL SWM SWH	40	68~90	80~100	90~125	105~150	130~175	145~200	195~250	240~300	—	—	—	—
24	60	36	16×2.0	28			50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	70	43		60			68~90	80~100	95~125	110~150	120~175	135~200	185~250	225~300	275~350	325~400	375~450	425~500	
35	80	48	20×2.5	33			(70)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

②D=(70)はSWF・SWLのみ適用です。②*FL400以上はSWFのみ適用です。



Order
注文例

型式 - ②Type - D - ②FL - L
CUK - SWM - 60 - 250 - 200



Delivery
出荷日

3 日 目 出 荷