




エンボスパunch/エンボスパunch用ノックアウトピンセット

SRタイプ	RoHS10	材質 硬度	型式	形状
		SKH51相当 61~64HRC	SHSR	
		粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSR	
一段付SRタイプ	RoHS10	SKD11相当 60~63HRC	SPSR	
		粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSRR	
一段付テーパタイプ	RoHS10	SKD11相当 60~63HRC	SPSTT	
		SKH51相当 61~64HRC	SHSTT	
		粉末ハイス鋼 64~67HRC	PHSTT	

■SRタイプ

H	T	型式		指定0.1mm単位			指定0.01mm単位		
		Type	呼び径	L			min.	P	max.
2	3	SHSR PHSR	1.0	20.0	~	30.0	0.50	~	1.00
2.6			1.6	20.0	~	50.0	1.00	~	1.60
3			2.0				1.60	~	2.00
3.5			2.5				2.00	~	2.50
5	5		3	20.0	~	80.0	2.50	~	3.00
7			4				3.00	~	4.00
8			5				4.00	~	5.00
9			6				5.00	~	6.00
11			8				6.00	~	8.00
13			10				8.00	~	10.00

■一段付SRタイプ

H	型式		指定0.1mm単位		指定0.01mm単位	
	Type	呼び径	L		min. P max.	V
5	SPSR PHSRR	3	20.0	~ 80.0	2.00 ~ 3.00	$P/2 \leq V < P$
7		4			3.00 ~ 4.00	
8		5			4.00 ~ 5.00	
9		6			5.00 ~ 6.00	
11		8			6.00 ~ 8.00	
13		10			8.00 ~ 10.00	

■一段付テーパタイプ

H	型式		指定0.1mm単位		指定0.01mm単位		指定1°単位	指定0.1mm単位
	Type	呼び径	L		min. P max.	V	A	F
5	SPSTT SHSTT PHSTT	3	20.0	~ 80.0	2.00 ~ 3.00	$P/2 \leq V \leq P - 0.6$	$0 < A < 90$	$F \leq L - 2$
7		4			3.00 ~ 4.00			
8		5			4.00 ~ 5.00			
9		6			5.00 ~ 6.00			
11		8			6.00 ~ 8.00			
13		10			8.00 ~ 10.00			

①呼び径はP寸加工前のブランクの外径寸法です。