


仕上げプレート


—標準タイプ・フリーサイズタイプ・エコノミータイプ—

熱処理データ P.1746



RoHS 10

SKS (標準タイプ)
S-SKS (フリーサイズタイプ)
E-SKS (エコノミータイプ)



Type	寸法公差	
	A・B	T
標準タイプ フリーサイズ	99mm以下	+0.4 0
	100 ~ 250mm	+0.5 0
	251mm以上	+0.8 0
エコノミー タイプ	99mm以下	+0.4 0
	100 ~ 250mm	+0.5 0
	251mm以上	+0.8 0

精度基準は P.1680

材質 SKS3 (生材)



Order
注文例

型式	A	B	T
SKS	500	200	25
S-SKS	320	250	40
E-SKS	365	250	20



Alterations 詳細 P.1688 (B・T寸法も自由に変更できます。)
 追加工 フリーサイズタイプ・エコノミータイプは追加工がご利用できます。



Delivery
出荷日

3 日目出荷 ストック A

型式	A	B								T	
SKS (標準タイプ)	60	60								8 ^① 10 ^② 13 ^② 15 ^② 16 20 22 25 30 ^③ 35 ^③ 40 ^④ 50 ^④	
	80	60 80									
	100	80 100									
	125	80 100 125									
	150	80 100 125 150									
	160	80 100 125 160									
	180	100 125 150									
	200	80 100 125 150 160 200									
	210	100 125 150									
	250	25 ^⑤	80 100 125 150 160 200 250								
	300	100 125 150 160 200 250 300									
	350	100 125 150 160 200 250 300									
	400	40 ^⑥	100 125 150 160 200 250 300								
	450	100 125 150 160 200 250 300									
	500	60 80 100 125 150 160 200 250 300									

① A=250かつB=25、A=400かつB=40はT=8、10のみ適用可

② 1...T=8はB≧150適用不可

③ 3...T=30、35はB=60適用不可

④ 2...T=10、13、15はB=300適用不可

⑤ 4...T=40、50はB≦100適用不可

型式	A 指定1mm単位	B	T
S-SKS (フリーサイズタイプ)	25 ~ 250	25	8・10
	30 ~ 400	40	8・10
E-SKS (エコノミータイプ)	30 ~ 500	60	8・10・13・15・16・20・22・25
		80	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
	50 ~ 500	100	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35
		125	8・10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
	101 ~ 500	150	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		160	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
		200	10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50
250		10・13・15・16・20・22・25・30・35・40・50	
	300	16・20・22・25・30・35・40・50	