



材質	型式	指定1mm単位		
		A	B	T
SKH51 (生材)	FB-SKH	30 ~ 100	30 ~ 100	8 ~ 60
SKD11 (生材)	FB-SKD	30 ~ 200	30 ~ 200	35 ~ 60
DC53 (生材)	FB-DC			
SKS3 (生材)	FB-SKS			
SKS93 (生材)	FB-SK			
S50C (生材)	FB-SC			



Order
注文例

型式 - A - B - T
FB-SKD - 150 - 170 - 55



Delivery
出荷日

3 日日出荷 急 ストック A



Alterations
追加加工

型式 - A - B - T - (KAC・TAC・CAC)
FB-SKD - 80 - 95 - 45 - CAC
FB-SKS - 110 - 76 - 52 - KAC
FB-SKH - 30 - 59 - 16 - TAC

3 日日出荷 ⊗追加加工TACはストックA適用不可

	基準面追加	上下面研磨	全周面取り変更
追加工			
記号	KAC	TAC	CAC
詳細	A・B寸法方向に基準面を加工します。 基準面直角度 100mmに対して 0.015以下	上下面を研磨仕上げします。 上下面平行度 100mmに対して 0.012以下 上下面平面度 T 25以下 26以上 100mmに対して 0.015 0.012	全周にC0.5～1の面取りを加工します。