




異形状ボールロックパンチ

標準	RoHS 10	適用 シャンク径	材質	硬度	Type	刃先形状はP.887より選択	
		ライト級	SKD11相当	60~63HRC	ELP		
		ヘビー級	SKH51相当	61~64HRC	EBP		
スパナ溝付	RoHS 10	ライト級	SKD11相当	60~63HRC	KLP		(刃先形状例)
		ヘビー級	SKH51相当	61~64HRC	KBP		

① 指定の刃先形状および寸法によってB寸法は公差 $^{+2.0}_0$ 内で変動する場合があります。
 ② スパナ溝はパンチが正しくロックされているかを確認するためのものです。

型式			L					P・K max.	P・W min.	B	T	F	
Type	刃先形状	D											
標準 スパナ溝付	ライト級 ELP KLP	2H~12H	10	63	71	74	80	90	9.90	2.50	13	27	8
		13	12.90						3.00	10			
		16	15.90						4.00	13			
		20	19.90						5.00	19	17		
		25	24.90						6.00		22		
		32	31.90						7.00		29		
標準 スパナ溝付	ヘビー級 EBP KBP	8L(KLPのみ)	10	71	80	90	100	9.90	2.50	13	36	8	
		13	12.90					3.00	10				
		16	15.90					4.00	13				
		20	19.90					5.00	19	17			
		25	24.90					6.00		22			
		32	31.90					7.00		29			

Order
注文例

型式

—

L

—

P・W・A・B・C・Q・R・S...指定0.01mm単位

ELP3K 25

—

80

—

P18.00—W16.00—A8.00

Delivery
出荷日

5

日日出荷



ストーク B