



通電式ミスフィード検出ユニット



④通電スイッチEMF





●接続方法

リード線を市販のミス検知コントローラの検出センサ入力端子(接触式)に接続してください。(P.976のMFSFの接続方法参照)

●使用電圧

微電圧(5~15V)でご使用ください。



部品No.	名称	型式	材質 M 硬度 H	部品No.	名称	型式	材質 M 硬度 H
①	ミスフィードピン	SMAS SMAL SMA	M 材質 SKD11相当 H 硬度 60 ~ 63HRC	③	スクリュープラグ	MSW	M 材質 P.1003
②	ミスフィードピン用スプリング	WL	M 材質 P.1537	④	通電スイッチ	EMF	M 材質 ポリカーボネート

■②③④検出ユニット

型式		②	
Type	D	Type	ℓ
MFL	4	WL	25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
	5		
	6		
	8		
	10		

Order
注文例

型式

MFL 6

②Type・ℓ

WL 60

Delivery
出荷日

在庫品

■構成部品(単体)

部品No.	名称	型式	掲載ページ
②	ミスフィードピン用スプリング	WL	P.1537
③	スクリュープラグ	MSW	P.1003

部品No.	名称	型式
④	通電スイッチ	EMF

①部品の詳細は掲載ページをご覧ください。

Order
注文例

型式

EMF

Delivery
出荷日

在庫品