

JECTOR PUNCHES - CONFIGURABLE FULL LENGTH, FIXED B TYPE, RX COATING·SPRING REINFORCED TYPE -

全長指定・B寸キータイプジェクタパンチ

-RXコーティング(AI-Cr系コーティング+窒化処理)-



プレス2017カタログ P.63

●ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチblank プレス金型用標準部品2017カタログP.350
 ●ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット プレス金型用標準部品2017カタログP.355

	RoHS10	シャック径 D公差	M材質 H硬度	型式		刃先形状は下記A D R E Gより選択
	Dm5	D5~6 SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV D8~25 SKD11相当 60~63HRC 表面3100HV	Type 刃先形状 刃先長さ	A D R E G	S L	
						◎刃先先端エッジ部は微小Rがつきます。 ◎ジェクタピンの飛び出し量は約2mmとなります。 ※全長Lが変化しても刃先長さBは一定となるジェクタパンチです。

刃先形状 A 	刃先形状 D 	刃先形状 R 	刃先形状 E 	刃先形状 G
$P \geq W$ $K = \sqrt{P^2 + W^2}$	$P \geq W$ $K = \sqrt{P^2 + W^2}$	$P \geq W$ $K = \sqrt{(P-2R)^2 + (W-2R)^2 + 2R}$ $0.15 \leq R < \frac{W}{2}$	$P > W$	$P > W$

型式	Type	刃先形状	B 刃先長さ	D	L 指定0.1mm単位	指定0.01mm単位				B	H	
						A	D R E G	R	R			
						min. P	max.	P·Kmax.	P·Wmin.			
(Dm5) RX-LFSJ バネ強化タイプ (D8~25) RX-LFSJV	A D R E G	S		(5)	40.0~ 80.0	2.00~ 4.99	4.97	2.00	R 0.15 ~ W/2 未満	8 13 19 25	8	8
				(6)	40.0~ 80.0	2.00~ 5.99	5.97	2.00			9	
				8	45.0~ 100.0	3.00~ 7.99	7.97	3.00			11	
				10	45.0~ 100.0	3.00~ 9.99	9.97	3.00			13	
				13	45.0~ 100.0	6.00~ 12.99	12.97	6.00			16	
				16	50.0~ 100.0	10.00~ 15.99	15.97	6.00			19	
				20	50.0~ 100.0	13.00~ 19.99	19.97	6.00			23	
				25	50.0~ 100.0	18.00~ 24.99	24.97	6.00			28	
		L		(5)	40.0~ 80.0	2.00~ 4.99	4.97	2.00	8			
				(6)	40.0~ 80.0	2.00~ 5.99	5.97	2.00	9			
				8	50.0~ 100.0	3.00~ 7.99	7.97	3.00	11			
				10	50.0~ 100.0	3.00~ 9.99	9.97	3.00	13			
				13	50.0~ 100.0	6.00~ 12.99	12.97	6.00	16			
				16	50.0~ 100.0	10.00~ 15.99	15.97	6.00	19			
				20	50.0~ 100.0	13.00~ 19.99	19.97	6.00	23			
				25	60.0~ 100.0	18.00~ 24.99	24.97	6.00	28			

- ◎RX-LFSJVのバネ定数は、RX-LFSJの約2倍です。◎ジェクタ穴はジェクタパンチblankに準じます。 プレス金型用標準部品2017カタログP.350
- ◎A: P>D-0.03...l=0 刃先形状AでP>D-0.03の場合、D^{-0.01}/_{0.03}(導入部)はつきません。
- ◎D R E G: P·K>D-0.05...l=0 刃先形状D R E GでP·K>D-0.05の場合、D^{-0.01}/_{0.03}(導入部)はつきません。
- ◎刃先形状D R E Gで全長-刃先長さが30mm以下の場合、刃先長さは全長-30mmになります。
- ◎D(5)(6)はRX-LFSJのみの規格です。バネ強化タイプはD8~25のみになります。

Order 注文例	型式	-	L	-	P	-	W	-	R(RD)
	RX-LFSJEL10	-	70	-	P8.50	-	W4.25		
	RX-LFSJVAL20	-	85	-	P18.55				

Delivery
出荷日 **MiSUMI-VONA**にてお見積りください。
 (http://ec.misumi.jp)