

PLAIN GUIDE POST SETS FOR DIE SETS – DETACHABLE POST TYPE –
ダイセット用プレーンガイドポストセット
 –着脱ポスター–



ポスト
ブシュ


☑ P.1117 ~ 1120
☑ P.1127



型式	構成部品	
	① ポスト	② ブシュ
RD	MRP	MDB
RZ		LDB
RF		LDBZ
RFZ		LFB
		LFBZ


■ブシュ取付方法 (接着剤 ☑ P.1038)

MDB	デブコン接着	デブコンB
LDB	ロックタイト接着	ロックタイト No.638 (LOC638)
LDBZ		
LFBZ		



Type	①	②	③	④	⑤	⑥
MRP	M SUJ2	H 58HRC ~ (高周波焼入)	M S45C (締付座金)	A キャップボルト	CB	
MDB	M SUJ2	H 58HRC ~	A グリスニップル	GPAGA		
LDBZ	M SUJ2	MoS2 (埋設)	H 58HRC ~			
LFB	M SUJ2・銅合金	H 45HRC ~	A グリスニップル	GPAGA		
LFBZ	M SUJ2・銅合金	MoS2 (埋設)	H 45HRC ~			

☑ ガイドポストブシュの取付穴加工についてはP.1104を参照ください。



型式	Type	D	L						RD Type	BL
			20	25	28	32	38	45		
RD		20	80	90	100	110	120	M (MDB)	50	
RZ		22	80	90	100	110	120		50	
RF		25	80	90	100	110	120	130	60	
RFZ		28	100	110	120	130	140	150	160	
		32	120	130	140	150	160		80	
RD		38	140	150	160	170	180	L (LDB)	80	
RZ		45	140	150	160	170	180		80	
RD		50	160	170	180	200		100		
RZ		50	160	170	180	200		100		
RD		60	160	170	180	200		100		

■発注型番の作成方法のご案内

STEP1. 必要条件の5条件を選定ください。



STEP2. 次の条件を発注型番に変更ください。




STEP3. 以上の作業で発注型番の確定します。



☑ 選定方法で不明な点がある場合は、ミスマHPの「絞り込み条件」をご活用ください。



Order
注文例



Delivery
出荷日



在庫品