


RoHS10

MGP



☞ 社内で組み立てる場合は、油圧プレスで圧入してください。

材質 S45C
硬度 55HRC～(高周波焼入)

Dn5	h	A	型式		L
			Type	D	
20	+0.024 +0.015	15	MGP	20	80 90 100 110 120 130 140 150 160
25				25	80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200
32	+0.028 +0.017	20		32	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250
38		25		38	110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 280 300
50		32.5		50	160 170 180 200 220 250 280 300 350
60	+0.033 +0.020	37.5		60	180 200 220 250 280 300 350 400
80		50		80	250 280 300 350 400 450



Order
注文例

型式 — L
MGP 32 — 160



Delivery
出荷日

•D20～60

在庫品

•D80

3 日日出荷



Alterations
追加工



型式 — L(LC) — (LC・C)

MGP80 — LC290 — C



3 日日出荷

追加工	記号	詳細
	LC	ポスト長さ変更します。 LC < L 指定1mm単位
	C	ポストのセンターに位置決め用のノック穴を1ヶ所加工します。 ☞ ノックピンは付属しません。