




型式			A	B	a	b	d	H	T	(Q)	M	eH7		ℓ	a ₁	b ₁
Type	D _{k6}															
MGH MGHP	20	+0.002 −0.011	74	44	56	30	6.6	30	15	42	8	6	+0.012 0	56	28	15
	25		84	48	66		9			46		8		66	33	
	32	+0.003 −0.013	100	58	76	36	11	40	20	56		10	+0.015 0	76	38	18
	38		130	75	100	44		50	73	100				50	22	
	50		155	90	125	60		14	65	25				87	125	62.5
	60	+0.004 −0.014	190	120	150	80	18	75	30	116	12	13	+0.018 0	150	75	40
	80		230	150	180	110	22	100	35	145		16		190	90	55

① 型式の最後にMWコードをご指定いただいた場合、ノックピン落下防止用ワッシャ (P.1145) を付属し出荷いたします (MGHPの在庫品・MT0 (受注製作品) とともに適用)。
MWご指定による出荷日の変更はございません。該当するMWは追加工欄をご参照ください。

Order
注文例

型式

MGH 32
MGHP 38

— (MW)

— MW 38

Delivery
出荷日

•D20~60

在庫品

•D80

3 日日出荷

Alterations
追加工

型式 — (M・H・HKC)

MGHP38 — HKC



3 日日出荷

追加工	記号	詳細
	ホルダ M	ストロークエンドブロック取り付け用の タップ加工をします。 追加加工詳細 P.1131 ⊗D20適用不可
	ホルダ H	ツバ面を加工します。 逆タイプで使用するすると型高さを低くできます。 ⊗ポスト長はホルダ底面からとなります。 追加加工詳細 P.1131

追加工	記号	詳細
	HKC	ホルダ側H寸法公差変更します。 H±0.2 ⇒ ±0.1 ⊗D20適用不可
	MW	ノックピン落下防止用ワッシャ MW (P.1145) を付属します。 ⊗数量1につき、1対(2枚組)が 付属となります。 ⊗MGHPの在庫品・MT0 (受注製作品) とともに適用

① ポス外径に鋳物肌が残る場合がありますが、機能上問題ありません。

② 在庫品型式にMWご指定の場合は在庫品の納期、MT0 (受注製作品) にMWご指定の場合はMT0 (受注製作品) の納期にて出荷 (MGHP) いたします。