

ネストガイドblank/ネストガイド取付板

ネストガイドロングblank **RoHS10**

NBBCL 材質 S45C

① HはR60の加工前寸法です。

型式		S	L 指定10mm単位	H 指定10mm単位
Type	板厚T			
NBBCL	16	50	200~250	20~60
			260~300	
			310~350	

Order 注文例

型式 - S - L - H
NBBCL16 - 50 - 300 - 30

Delivery 出荷日

3 日目出荷 ストック A

ネストガイドblank **RoHS10**

NBB NBBC 材質 NBB SS400 NBBC S45C

① HはR60の加工前寸法です。

型式		S 選択	L 指定5mm単位	H 選択
Type	板厚T			
NBB	12	32	65~200	30
	16	50		
NBBC	16	75		40
		100		

Order 注文例

型式 - S - L - H
NBB12 - 75 - 100 - 30

Delivery 出荷日

3 日目出荷 ストック A

ネストガイド取付板 **RoHS10**

TEA TEB

TEC TEE TEL

材質 SS400

型式		
Type	板厚T	d
TEA TEB	12	11
		13
*TEC	16	11
		13
TEE	12	11
TEL	16	13

*TECのd13は適用不可

Order 注文例

型式 - d
TEA12 - 13

Delivery 出荷日

在庫品