

ミスミ

VAC SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR HIGH SPEED

VACシリーズ 高速加工用超硬スクエアエンドミル

●2枚刃/レギュラータイプ 2-FLUTES/REGULAR TYPE-

VAC-PEM2R




刃径D	公差
0.3~6	$0_{-0.012}$
6.5~20	$0_{-0.018}$

材質 **SMG 超硬** **VAC** 仕様 **レギュラー** **30°** **再研磨**

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC						

○=最適 ○=適



1本単位

型番	刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
VAC-PEM2R	0.3	0.6	40	4	1	1,820	1,732	1,677	1,546
	0.4	0.8	40	4	1	2,030	1,931	1,865	1,723
	0.5	1	40	4	1	900	856	823	768
	0.6	1.2	40	4	1	1,580	1,503	1,448	1,339
	0.7	1.4	40	4	1	1,730	1,642	1,588	1,467
	0.8	1.6	40	4	1	900	856	823	768
	1	2.5	50	6	1	900	856	823	768
	1.5	4	50	6	1	900	856	823	768
	2	6	50	6	1	900	856	823	768
	2.5	7	50	6	1	900	856	823	768
	3	8	50	6	1	1,170	1,115	1,072	995
	3.5	10	50	6	1	2,920	2,777	2,690	2,481
	4	10	50	6	1	1,320	1,254	1,210	1,122
	4.5	14	50	6	1	3,320	3,155	3,056	2,825
	5	15	60	6	1	1,360	1,294	1,250	1,152
	5.5	15	60	6	1	3,450	3,274	3,175	2,934
	6	15	60	6	2	1,370	1,304	1,260	1,162
	6.5	18	60	8	1	3,330	3,165	3,066	2,835
	7	20	60	8	1	3,330	3,165	3,066	2,835
	7.5	20	60	8	1	3,330	3,165	3,066	2,835
	8	20	70	8	2	2,580	2,448	2,371	2,196
	8.5	22	70	10	1	4,240	4,031	3,900	3,603
	9	22	70	10	1	4,240	4,031	3,900	3,603
	10	25	75	10	2	3,160	3,006	2,908	2,688
	11	30	75	12	1	4,270	4,062	3,930	3,633
	12	30	80	12	2	4,270	4,062	3,930	3,633
	14	35	100	12	3	10,080	9,574	9,278	8,563
	15	38	100	16	1	11,280	10,719	10,379	9,587
	16	40	100	16	2	11,280	10,719	10,379	9,587
	20	45	100	20	2	19,030	18,084	17,511	16,181

●VACシリーズのコーティングは通電性が微弱です。通電方式のツールセット使用の際はご注意ください。

切削条件 **P.313**



VAC-PEM2R 10
型番 刃径 (D)



在庫品 巻末-7
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●首逃がし追加加工 SN/SNR

●SN.....標準首逃がし
●SNR...切れ刃端R加工

刃径 D	首下長 ℓ ₁ 1mm単位指定	刃長 ℓ 1mm単位指定		¥/1コード	
		SN	SNR	SN	SNR
6	20~35	15	5~15	1,150	2,590
6.5	23~35	18	5~18	1,150	2,590
7	25~35	20	5~20	1,150	2,590
7.5	25~35	20	5~20	1,150	2,590
8	25~45	20	5~20	1,150	2,590
8.5	27~40	22	5~22	1,150	2,590
9	27~40	22	5~22	1,150	2,590
10	30~45	25	5~25	1,150	2,590
12	35~44	30	5~30	1,420	3,000
15	43~52	38	10~38	1,420	3,000
16	45~52	40	10~40	1,420	3,000

●対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
●上記追加加工に数量スライド価格はございません。

1本単位

●SN-VAC-PEM2R 6-20-15
追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長 (ℓ₁) 刃長 (ℓ)

●SNR-VAC-PEM2R 6-20-5
追加加工型番 型番 刃径 (D) 首下長 (ℓ₁) 刃長 (ℓ)

●出荷日 **3** 日目出荷 ●ストック不可

スクエア
多機能スクエア
ハイヘリカル
ラフィング
ロングネック
ボール
ボール
ロングネック
ラジアス
ラジアス
ロングネック
テーバ
テーバ
追加加工寸法指定
一般鋼
調質鋼
高硬度鋼
SUS:チタン
アルミ:銅
樹脂
グラファイト