


ミスミ

AS COATED HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

ASコートハイス鋼スクエアエンドミル

●4枚刃/レギュラー -4 FLUTES/REGULAR-

AS-EM4R



材質 **HSS Co8%** **AS** 仕様 **レギュラー** **40°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、AS-EM4Sをご参照ください。

型番 **AS-EM4R** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	12	55	15°	6	1,630	1,608	1,575	1,499
4	15	57	15°	6	1,910	1,846	1,809	1,720
5	19	63	15°	6	1,910	1,846	1,809	1,720
6	19	63	—	6	1,910	1,846	1,809	1,720
7	28	78	15°	10	2,170	2,106	2,056	1,955
8	28	78	15°	10	2,170	2,106	2,056	1,955
9	34	84	15°	10	2,500	2,424	2,374	2,248
10	34	84	—	10	2,130	2,108	2,064	1,954
11	40	97	15°	12	3,140	3,052	2,988	2,825
12	40	97	—	12	2,680	2,658	2,603	2,460
13	40	97	—	12	3,580	3,547	3,470	3,294
14	40	97	—	12	4,210	4,084	3,994	3,792
15	48	108	15°	16	5,080	4,928	4,827	4,574
16	48	108	—	16	4,480	4,436	4,337	4,107
18	48	108	—	16	6,560	6,358	6,231	5,903
19	56	122	15°	20	6,970	6,755	6,616	6,262
20	56	122	—	20	7,190	6,976	6,836	6,470
21	56	122	—	20	7,010	6,933	6,791	6,427
22	56	122	—	20	8,880	8,615	8,438	7,996

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
23	68	144	15°	25	8,370	8,282	8,117	7,688
25	68	144	—	25	9,070	8,982	8,795	8,334
30	68	144	—	25	12,340	12,219	11,966	11,339

切削条件 巻末 P.435



Order 注文例

AS-EM4R 10

型番 刃径 (D)




Delivery 出荷日

在庫品 巻末-7

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●4枚刃/ロング -4 FLUTES/ LONG-

AS-EM4L



材質 **HSS Co8%** **AS** 仕様 **ロング** **40°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、AS-EM4Sをご参照ください。

型番 **AS-EM4L** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	2,120	2,057	2,019	1,906
4	20	60	15°	8	2,170	2,106	2,056	1,955
5	25	60	15°	8	2,170	2,106	2,056	1,955
6	25	60	15°	8	2,170	2,106	2,056	1,955
7	35	75	15°	10	2,340	2,264	2,226	2,113
8	35	75	15°	10	2,340	2,264	2,226	2,113
9	45	90	15°	10	2,860	2,771	2,720	2,569
10	45	90	—	10	2,860	2,771	2,720	2,569
11	55	105	15°	12	3,540	3,439	3,363	3,186
12	55	105	—	12	3,010	2,988	2,922	2,768
13	55	105	—	12	4,930	4,779	4,689	4,437
14	55	110	15°	16	4,930	4,779	4,689	4,437
15	65	120	15°	16	4,810	4,766	4,667	4,415
16	65	120	—	16	4,810	4,766	4,667	4,415
18	65	120	—	16	7,090	6,876	6,736	6,382
19	75	140	15°	20	6,470	6,393	6,261	5,932
20	75	140	—	20	8,380	8,127	7,964	7,545
21	75	140	—	20	8,380	8,127	7,964	7,545
22	75	140	—	20	8,380	8,127	7,964	7,545
23	90	160	15°	25	11,560	11,206	10,979	10,396

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
25	90	160	—	25	12,730	12,351	12,097	11,453
26	90	160	—	25	11,590	11,469	11,227	10,644
28	90	160	—	25	14,440	13,998	13,706	12,986
30	90	160	—	25	19,220	18,638	18,259	17,298
32	95	180	—	32	21,580	20,935	20,505	19,416
35	100	185	—	32	23,810	23,089	22,610	21,419
38	105	190	—	32	23,990	23,738	23,254	22,032
40	110	195	—	32	31,860	30,898	30,267	28,674

切削条件 巻末 P.435



Order 注文例

AS-EM4L 10

型番 刃径 (D)



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-7

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



WEBなら切削工具~梱包用品まで180万点掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ タップ

