

ミスミ


XCP SERIES SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS

XCPシリーズ超硬スクエアエンドミル

●調質鋼・高硬度鋼加工用/4枚刃/スタブ・ショートタイプ 4FLUTES/STUB・SHORT TYPE FOR HARDENED STEEL



XCP-GEM4B(刃長1.5D)



刃径指定・ラジアス・首下長指定等の追加加工 P.296

材質	SMG 超硬	XCP	仕様	スタブ ショート 30°	XCP-GEM4B XCP-GEM4S				
一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC						


◎=最適 ○=適

1本単位

型番 XCP-GEM4B(刃長1.5D)

刃径 D	首下径 d1	シャンク径 d	刃長 l	首下長 l1	全長 L	図	¥通常単価 1~4本
2	1.95	4	3	5	40	1	1,820
3	2.85	6	4.5	8	45	1	1,900
3	N	3	4.5	—	45	3	1,820
4	3.75	6	6	10	45	1	1,950
4	N	4	6	—	50	3	1,960
5	4.75	6	7.5	12	45	1	2,090
6	5.75	6	9	15	45	2	2,270
6	N	6	9	—	50	3	2,270
8	7.7	8	12	20	55	2	3,230
8	N	8	12	—	60	3	3,910
10	9.7	10	15	25	65	2	4,450

XCP-GEM4S(刃長2D)



刃径 D	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 1~4本
1	2	40	4	1	3,190
1.5	3	40	4	1	3,190
2	4	40	4	1	1,940
2.5	5	40	4	1	1,940
3	6	45	6	1	—
4	8	45	6	1	2,090
5	10	45	6	1	2,180
6	12	45	6	2	2,330
8	16	55	8	2	3,440
10	20	65	10	2	4,750
12	24	75	12	2	5,720

型番 XCP-GEM4S(刃長2D)

①首下径(d1)・シャンク径(d)が青文字表記されている規格は、刃径(D)と首下径(d1)・シャンク径(d)をご指定ください。 切削条件 P.316



Order 注文例

XCP-GEM4B 6

型番 刃径(D)

XCP-GEM4B 4-N-4

型番 刃径(D) 首下径(d1) シャンク径(d)



Delivery 出荷日



在庫品 P.361 巻末-7

①ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。




Price 価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~
備引率	価格表	5%	8%	10%

首逃し追加加工 SN/SNR



- SN……標準首逃し
- SNR……切れ刃端R加工

XCP-GEM4S

刃径 D	首下長 l1 1mm単位指定		刃長 l SNR 1mm単位指定		¥/1コード	
	SN	SNR	SN	SNR	SN	SNR
6	17~27	12	5~12	1,150	2,590	
8	21~31	16	5~16	1,150	2,590	
10	25~35	20	5~20	1,150	2,590	
12	29~39	24	5~24	1,420	3,000	

①対象型番の本体価格に追加加工単価が加算されます。
②上記追加加工に数量スライド価格はございません。

1本単位

SN-XCP-GEM4S 6-17-12

追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(l1) 刃長(l)

SNR-XCP-GEM4S 6-17-5

追加加工型番 型番 刃径(D) 首下長(l1) 刃長(l)

出荷日 3 日日出荷 ⊗ ストック不可

XCPシリーズ追加加工 P.296