


ミスミ

HIGH SPEED STEEL CORNER RADIUS END MILLS

ハイス鋼ラジアスエンドミル

●4枚刃/ショートタイプ -4FLUTES/SHORT/NON COATED-



材質 HSS Co8% TiCN V-REM4Sのみ

仕様 ショート 40° 再研磨

1本単位

型番	刃径 D	コーナー R 0.1mm単位指定	刃長 l	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本	
							REM4S	V-REM4S
REM4S (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	8	15°	52	6	2,270	3,090
	4	0.1~1.0	11	15°	55	6	2,270	3,090
	5	0.1~1.0	13	15°	57	6	2,270	3,090
	6	0.1~1.2	13	—	57	6	2,270	3,090
	7	0.1~1.4	16	15°	66	10	2,380	3,200
	8	0.1~1.4	19	15°	69	10	2,380	3,200
	9	0.1~2.0	19	15°	69	10	2,580	3,520
	10	0.1~3.0	22	—	72	10	2,580	3,520
	11	0.1~3.0	22	15°	79	12	3,310	4,320
	12	0.1~3.0	26	—	83	12	3,310	4,320
V-REM4S (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	26	—	83	12	3,720	5,750
	14	0.1~3.5	26	—	83	12	3,720	5,750
	15	0.1~4.0	26	—	83	12	3,990	6,010
	16	0.1~4.0	32	—	92	16	4,150	6,200
	18	0.1~4.0	32	—	92	16	4,680	7,430
	20	0.1~4.5	38	—	104	20	5,300	8,860
	22	0.1~4.5	38	—	104	20	7,740	10,070
	25	0.1~5.0	45	—	121	25	8,440	12,540

ⓈEM4Sから追加工するため、刃長(l)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

切削条件 P.437

Order 注文例 **REM4S 10 - R1.5** Price 価格

数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	

●REM4S 型番 刃径(D) コーナー(R)

●V-REM4S お見積り

Delivery 出荷日 **3** 日目出荷


在庫 A 500円/1本 巻末-8

●V-REM4S **10** 日目出荷

Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円

Ⓢストック不可

●4枚刃/レギュラータイプ -4 FLUTES/REGULAR/NON COATED-



材質 HSS Co8% TiCN V-REM4Rのみ

仕様 レギュラー 40°

1本単位

型番	刃径 D	コーナー R 0.1mm単位指定	刃長 l	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本	
							REM4R	V-REM4R
REM4R (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	12	15°	55	6	2,500	3,310
	4	0.1~1.0	15	15°	57	6	2,500	3,310
	5	0.1~1.0	19	15°	63	6	2,500	3,310
	6	0.1~1.2	19	—	63	6	2,500	3,310
	7	0.1~1.4	28	15°	78	10	2,700	3,520
	8	0.1~1.4	28	15°	78	10	2,700	3,520
	9	0.1~2.0	34	15°	84	10	2,870	3,810
	10	0.1~3.0	34	—	84	10	2,870	3,810
	11	0.1~3.0	40	15°	97	12	3,610	4,640
	12	0.1~3.0	40	—	97	12	3,610	4,640
V-REM4R (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	40	—	97	12	4,220	6,250
	14	0.1~3.5	40	—	97	12	4,220	6,250
	15	0.1~4.0	48	15°	108	16	4,580	7,160
	16	0.1~4.0	48	—	108	16	4,820	7,390
	18	0.1~4.0	48	—	108	16	5,560	8,820
	20	0.1~4.5	56	—	122	20	6,170	9,720
	22	0.1~4.5	56	—	122	20	9,000	11,150
	25	0.1~5.0	68	—	144	25	10,430	12,830

ⓈEM4Rから追加工するため、刃長(l)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

切削条件 P.437

Order 注文例 **REM4R 10 - R1.5** Price 価格

数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	

●REM4R 型番 刃径(D) コーナー(R)

●V-REM4R お見積り

Delivery 出荷日 **3** 日目出荷

在庫 A 500円/1本 巻末-8

●V-REM4R **10** 日目出荷

Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円

Ⓢストック不可

ラフィング



ハイヘリカル



スクエア



ラジアス



ボール



テーパ



追加工

寸法指定