



ミスミ

SOLID CARBIDE SQUARE END MILLS FOR ALUMINUM ALLOY CUTTING

アルミ加工用超硬スクエアエンドミル

●3枚刃/スタブタイプ 3 FLUTES/STUB TYPE-

SEC-ALHEM3B



材質	
仕様	

一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)			ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	チタン合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC		◎		○	○	○

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	刃径 D	刃長 l	首下径 d1	首下長 l1	全長 L	シャンク径 d	図	¥通常単価 100本以上お見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~99本
SEC-ALHEM3B	1	1.5	0.95	3	40	4	1	2,150	2,040	1,975	1,832
	2	3	1.94	6	40	4	1	2,150	2,040	1,975	1,832
	3	4.5	2.85	9	50	6	1	2,590	2,458	2,382	2,206
	4	6	3.8	12	50	6	1	2,680	2,548	2,460	2,274
	5	7.5	4.8	15	55	6	1	2,900	2,757	2,669	2,461
	6	9	5.8	18	55	6	2	3,030	2,876	2,789	2,580
	8	12	7.8	24	65	8	2	4,040	3,842	3,722	3,436
	10	15	9.8	30	75	10	2	5,100	4,847	4,694	4,330
	12	18	11.8	36	80	12	2	7,170	6,807	6,598	6,092

Order 注文例 **SEC-ALHEM3B 10**
型番 刃径 (D)

切削条件 P.355

Delivery 出荷日 在庫品 巻末-7
*ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

3枚刃が特長!

- Z方向への突っ込み加工を意識し、他のミスミアルミ用エンドミルとは違う刃形状となっております。3枚刃形状と剛性の高い外周刃、切りくず排出性の高い溝形状により、突っ込みから横走り、繰り広げ連続加工、重切削に最適です。
- シャープな切れ刃を採用しており、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。
- 独自のチップポケット形状により、溝切削を2枚刃並みの切り込み深さで切削できます。



超硬エンドミル

ハイスエンドミル

自由指定直刃エンドミル

専用カッター

面取り・セクタリング工具

ドリル

リーマ

タップ・ねじ穴工具

再研磨サービス

フライス用チップカッター

旋削工具

ツーリング

加工治具

測定工具・計測機器

放電工具

研削研磨用品

切断・溶接用品

手作業工具

電動・空圧工具

化学製品

安全保護・環境衛生用品

梱包・物流保管用品

