

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT REAMER WITH END CUTTING EDGE

超硬底刃付ストレートリーマ

●2枚刃/4枚刃・レギュラータイプ -2・4 FLUTES REGULAR TYPE-

SEC-RMSC

SEC-HP-RMSC


(刃径公差高精度タイプ)




1本単位

SEC-RMSC

(丸ランド幅 \square P.712)
=0.03~0.5mm



SEC-HP-RMSC



SEC-RMSCZ

(首逃がしタイプ)

SEC-HP-RMSCZ


(刃径公差高精度・首逃がしタイプ)




1本単位

SEC-RMSCZ

(丸ランド幅 \square P.712)
=0.03~0.5mm



SEC-HP-RMSCZ



材質



型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D 0.005mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	底刃形状 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本			
								SEC-RMSC	SEC-HP-RMSC		
SEC-RMSC	3	2	0.300~0.495	0.5~1.0	T (中ベコ)	40	3	6,760	9,170		
	3	2	0.500~1.500	0.5~5.0		40	3	5,240	7,530		
	3	2	1.505~2.000	0.5~10.0		40	3	5,240	7,530		
	3	2	2.005~2.995	0.5~15.0		40	3	5,240	7,530		
	SEC-HP-RMSC (No.3~No.6 のみ指定可)	4	2	2.005~3.995		0.5~20.0	F (フラット)	50	4	5,410	7,700
		6	2	3.005~5.995		3.0~24.0		60	6	6,090	8,480
8		2	4.005~7.995	4.0~28.0	60	8		7,280	—		
10		2	6.005~9.995	5.0~35.0	80	10		9,640	—		
SEC-RMSCZ	12	4	8.005~11.995	6.0~36.0	\square P.712	80	12	11,160	—		
	16	4	10.005~15.995	8.0~48.0		100	16	15,040	—		

*刃径公差高精度タイプは、No.3~No.6までのサイズが対象となります。

型番	No.	刃数 (選択)	刃径 D 0.005mm単位指定	刃長 ℓ 0.5mm単位指定	首長 ℓ ₁ 1mm単位指定	底刃形状 (選択)	首下長 指定範囲 ℓ ₂	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価1~2本	
										SEC-RMSCZ	SEC-HP-RMSCZ
SEC-RMSCZ SEC-HP-RMSCZ	3	2	2.000~2.995	0.5~15.0	5 ≤ ℓ ₁ ≤ 20	T (中ベコ) F (フラット)	ℓ+ℓ ₁ ≤ 20	40	3	5,870	7,700
	4	2	2.000~3.995	0.5~20.0			ℓ+ℓ ₁ ≤ 25	50	4	6,230	8,070
	6	2/4	3.005~5.995	3.0~24.0			ℓ+ℓ ₁ ≤ 35	60	6	6,600	8,880

*刃長(ℓ)と首長(ℓ₁)の組み合わせ寸法は、上記の首下長(ℓ₂)指定範囲内となります。

切削条件 \square P.713



Order
注文例

SEC-RMSC 3 - 2 - 1.800 - 10.0 - F
型番 No. 刃数 刃径(D) 刃長(ℓ) 底刃形状



Alterations
追加工

SEC-RMSCZ 4 - 2 - 2.500 - 10.0 - 10 - F
型番 No. 刃数 刃径(D) 刃長(ℓ) 首長(ℓ₁) 底刃形状



Delivery
出荷日

3 日目出荷



ストーク A 800円/1本

\square 巻末-8

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Price
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		5%	10%	15%	

お見積り

型番	コーティング 追加
SEC-RMSC	○
SEC-RMSCZ	○
SEC-HP-RMSC	—
SEC-HP-RMSCZ	—

コーティング
ご注文方法・料金詳細 \square P.712