


ミスミ

SOLID CARBIDE SPIRAL REAMER WITH END CUTTING EDGE

## 超硬底刃付スパイラルリーマ

SEC-ECSPHR



材質



### 型番 SEC-ECSPHR

1本単位

刃径 D	食付長 T	刃長 ℓ	首下 ℓ <sub>1</sub>	全長 L	シャンク径 d	刃数	底刃形状	¥通常単価 50本以上はお見積り			
								1~4本	5~9本	10~29本	30~49本
3	0.15	20	40	65	3	4	フラット	6,730	6,532	6,202	6,070
3.005	0.15	20	40	65	3	4		8,160	7,918	7,522	7,368
3.01	0.15	20	40	65	3	4		8,160	7,918	7,522	7,368
4	0.2	20	40	65	4	4		8,160	7,918	7,522	7,368
4.005	0.2	25	45	75	4	4		8,160	7,918	7,522	7,368
4.01	0.2	25	45	75	4	4		8,160	7,918	7,522	7,368
5	0.2	25	45	75	5	4		9,200	8,925	8,474	8,298
5.005	0.2	25	45	75	5	4		9,200	8,925	8,474	8,298
5.01	0.2	25	45	75	5	4		9,200	8,925	8,474	8,298
6	0.3	25	65	100	6	6		9,800	9,503	9,030	8,844
6.005	0.3	25	65	100	6	6		10,840	10,510	9,983	9,773
6.01	0.3	25	65	100	6	6		10,840	10,510	9,983	9,773
7	0.3	25	70	110	7	6		11,750	11,399	10,826	10,596
7.005	0.3	25	70	110	7	6		—	—	—	—
7.01	0.3	25	70	110	7	6		11,750	11,399	10,826	10,596
8	0.3	25	85	125	8	6		12,000	11,638	11,054	10,823
8.005	0.3	25	85	125	8	6		14,650	14,211	13,496	13,220
8.01	0.3	25	85	125	8	6		14,650	14,211	13,496	13,220
9	0.3	30	90	135	9	6		15,990	15,187	14,714	13,593
9.005	0.3	30	90	135	9	6		—	—	—	—
9.01	0.3	30	90	135	9	6	15,990	15,506	14,736	14,418	
10	0.3	30	100	150	10	6	14,170	13,741	13,059	12,784	
10.005	0.3	30	100	150	10	6	15,240	14,778	14,042	13,745	
10.01	0.3	30	100	150	10	6	16,340	15,845	15,054	14,734	



Order  
注文例

SEC-ECSPHR 6.005

型番

刃径 (D)

切削条件 P.713



Delivery  
出荷日



在庫品

巻末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

### EJが特長!

- ミーリング効果による穴の曲がり補正と、バニシング効果による面粗度向上を同時に実現します。
- 下穴加工後、エンドミルによる補正を経ることなく、ダイレクトにリーマ加工が可能です。
- ねじれ刃を採用することによりさらに高速切削が可能となります。



WEBなら切削工具20万点当日出荷可能

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ タップ

