


ミスミ



HSSE SPIRAL FLUTED TAP

ハイス鋼スパイラルタップ

SPFT



材質	<b>HSSE</b>	ホモ処理	仕様	<b>40°</b>	※ホモ処理：水蒸気処理により四三酸化鉄皮膜をつくることで、耐溶着性を向上させます。			
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)
○	○					○	○	○

○=適

型番 **SPFT** **1パック 10本入**

呼び M×P	食付 Lcf	精度	全長 L	ねじ長 Lc	首下長 L1	シャンク径 d	溝数	四角部長さ Lk	四角部幅 K	パック入数	¥通常単価 (1本単価)
M2	0.4	2.5P	LM1	40	9.5	15	3	5	2.5	10本	7,210 (721)
M3	0.5		LM2	46	11	18	4	6	3.2		4,040 (404)
M4	0.7		LM2	52	13	20	5	7	4		3,790 (379)
M5	0.8		LM2	60	16	25	5.5	7	4.5		3,920 (392)
M6	1		LM2	62	19	28	6	7	4.5		4,180 (418)
M8	1.25		LM2	70	22	35	6.2	8	5		4,870 (487)
M10	1.5		LM2	75	24	39	7	8	5.5		7,270 (727)
M12	1.75		LM2	82	29	42	8.5	9	6.5		8,340 (834)

- この商品はパック単位での販売となります。
- M8以下は突き出しセンチとなります。
- 切削タップの精度LMの詳細につきましては技術情報(P.749)をご参照ください。

切削条件 P.752  
技術情報 P.749



Order 注文例 **SPFT - M3 - 0.5**  
型番 呼び(M×P)



数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~49	50~
値引率	価格表	3%	5%	7%	<b>お見積り</b>



Delivery 出荷日 **在庫品** 巻末-7  
ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

**EJ**が特長!

- 止り穴加工に用います。
- 炭素鋼、合金鋼など切りくずが連続する被削材に適しています。

