


ミスミ

TiAlN COATED SOLID CARBIDE THREAD MILLING CUTTERS

TiAlNコート超硬ねじ切りカッター (カーメックス社製)

● 高硬度鋼用 / 内径メートルねじ用 -FOR HARDENED STEEL / METRIC THREADS FOR INTERNAL THREADS-

HMINMT



材質									
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	
○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	

◎=最適 ○=適

型番 **HMINMT** 1本単位

呼び M×P	最大加工 ねじ深さ	外径 D	全長 L	首下長 l	シャンク径 d	切れ刃の 山数	溝数	¥通常単価 1~2本
M2	0.4	4	1.55	58	4.5	6	3	23,280
M2.2	0.45	4.5	1.65	58	5	6		23,280
M2.5	0.45	5	1.95	58	5.5	6		23,280
M2.5	0.45	7	1.95	58	7.5	6		23,280
M3	0.5	6	2.35	58	6.5	6		23,280
M3	0.5	9	2.35	58	9.5	6		23,280
M3.5	0.6	7	2.75	58	7.5	6		23,280
M4	0.7	8	3.1	58	9	6		23,280
M4	0.7	12	3.1	58	12.5	6		23,280
M5	0.8	10	3.8	58	12.5	6		23,280
M5	0.8	15	3.8	58	16	6		23,280
M6	1	12	4.65	58	14	6		23,280
M6	1	18	4.65	58	20	6	23,280	
M8	1.25	16	5.95	58	18	6	23,280	
M8	1.25	24	5.95	58	24	6	23,280	
M10	1.5	20	7.8	64	23	8	27,340	
M12	1.75	24	9	73	26	10	31,040	

● 本商品は、左回転でご使用いただくカッターです。プログラムの設定にあたっては十分にご注意ください。

切削条件 P.756



Order 注文例

HMINMT - M4 - 0.7 - 8

型番

呼び (M×P)

最大加工 ねじ深さ



Price 価格

■ 数量スライド価格 (●1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~9	10~19	20~
値引率	価格表	3%	5%	7%	



Delivery 出荷日

3 日目出荷

お見積り

コバが特長!

- 独自の刃形状による左刃左回転切削とコーティングにより、HRC62までの高硬度鋼のミーリングねじ切りが可能です。
- M2×0.4 (下穴径φ1.6mm)からの小径ねじ切りが可能です。
- 高速切削ができるため、加工時間が短縮できます。
- 止り穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

タップ・ねじ穴工具

超硬 エンドミル

ハイス エンドミル

自由指定直刃 エンドミル

専用 カッター

面取り・ センタリング工具

ドリル

リーマ

タップ・ ねじ穴工具

再研磨 サービス

フライス用 チップカッター

旋削工具

ツーリング

加工治具

測定工具・ 計測機器

放電工具

研削研磨 用品

切断・ 溶接用品

手作業工具

電動・ 空圧工具

化学製品

安全保護・ 環境衛生用品

梱包・物流 保管用品



WEBならスペック指定で簡単検索

● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

