


ミスミ

SOLID CARBIDE UNDERSIZED NECK END MILLS

ノンコート超硬刃部逃がしエンドミル

●4枚刃/ショートタイプ -4 FLUTES/SHORT TYPE-



1本単位

型番	刃径 D	刃幅 ℓ_1	首長 ℓ_2	首径 d_1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
		0.1mm単位指定	0.1mm単位指定	0.1mm単位指定			
SEC-TSEM4S	6	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 14$	3.0~ 5.0	45	6	4,420
	8	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 18$	3.0~ 7.0	55	8	5,320
	10	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 22$	3.0~ 9.0	65	10	6,690
	12	3.0~10.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 26$	3.0~11.0	75	12	8,180



Order 注文例

SEC-TSEM4S 10 - 5.0 - 22.0 - 5.0

型番 刃径 (D) 刃幅 (ℓ_1) 首長 (ℓ_2) 首径 (d_1)

切削条件 P.312



Delivery 出荷日

3 日日出荷 10 日日出荷 ※ ストック不可

●TSコーティング(-TS) P.303



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

●4枚刃/レギュラータイプ -4 FLUTES/REGULAR TYPE-



1本単位

型番	刃径 D	刃幅 ℓ_1	首長 ℓ_2	首径 d_1	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本
		0.1mm単位指定	0.1mm単位指定	0.1mm単位指定			
SEC-TSEM4R	6	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 20$	3.0~ 5.0	60	6	5,060
	8	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 26$	3.0~ 7.0	70	8	6,080
	10	3.0~ 8.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 32$	3.0~ 9.0	80	10	7,640
	12	3.0~10.0	$\ell_1+2 \leq \ell_2 \leq 38$	3.0~11.0	85	12	9,330



Order 注文例

SEC-TSEM4R 10 - 5.0 - 22.0 - 5.0

型番 刃径 (D) 刃幅 (ℓ_1) 首長 (ℓ_2) 首径 (d_1)

切削条件 P.312



Delivery 出荷日

3 日日出荷 10 日日出荷 ※ ストック不可

●TSコーティング(-TS) P.303



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~29	30~99	100~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り



WEBならスペック指定で簡単検索

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ ドリル



スクエア



多機能スクエア



スクエア



ラフィング



ロングネック



ボール



ボール



ロングネック



ラジアス



ラジアス



ロングネック



テーパ



テーパ



追加工・寸法指定

一般鋼

調質鋼

高硬度鋼

SUS:チタン

アルミ:銅

樹脂

グラファイト

被削材