

ミスミ

POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

粉末ハイス鋼スクエアエンドミル

●2枚刃/レギュラー/ノンコートタイプ -2 FLUTES/REGULAR/REGULAR/NON COATED-

**PM-EM2R**



ピンカド



材質 **粉末 HSS**

仕様 **レギュラー** **30°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、PM-EM2Sをご参照ください。

型番 **PM-EM2R** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
1	3.5	45	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
1.5	5	45	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
2	7	50	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
2.5	8	50	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
3	10	50	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
3.5	12	60	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
4	12	60	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
4.5	15	60	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
5	15	60	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
5.5	15	60	15°	6	1,450	1,413	1,374	1,312
6	15	60	—	6	1,450	1,413	1,374	1,312
6.5	20	60	15°	8	1,570	1,519	1,494	1,418
7	20	60	15°	8	1,760	1,709	1,671	1,583
7.5	20	60	15°	8	1,760	1,709	1,671	1,583
8	20	60	—	8	1,760	1,709	1,671	1,583
8.5	25	70	15°	10	2,040	1,978	1,939	1,838
9	25	70	15°	10	2,040	1,978	1,939	1,838
9.5	25	70	15°	10	2,040	1,978	1,939	1,838
10	25	70	—	10	2,040	1,978	1,939	1,838
11	30	80	15°	12	2,660	2,584	2,534	2,394
12	30	80	—	12	2,660	2,584	2,534	2,394

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
13	35	85	—	12	3,280	3,179	3,117	2,952
14	35	90	15°	16	3,280	3,179	3,117	2,952
15	40	95	15°	16	3,630	3,517	3,453	3,264
16	40	95	—	16	3,920	3,806	3,730	3,528
18	40	95	—	16	4,010	3,966	3,878	3,680
19	45	110	15°	20	5,630	5,465	5,352	5,074
20	45	110	—	20	5,630	5,465	5,352	5,074
22	56	122	—	20	5,460	5,405	5,295	5,010
25	60	130	—	25	7,320	7,105	6,953	6,587

切削条件 **P.433**



**PM-EM2R 10**

型番 刃径(D)



**在庫品** **巻末-7**

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●2枚刃/ロング/ノンコートタイプ -2 FLUTES/LONG/NON COATED-

**PM-EM2L**



ピンカド



材質 **粉末 HSS**

仕様 **ロング** **30°** **再研磨**

Ⓢ被削材別の適性については、PM-EM2Sをご参照ください。

型番 **PM-EM2L** 1本単位

刃径 D	刃長 ℓ	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
3	15	60	15°	6	1,840	1,790	1,751	1,664
4	20	60	15°	8	1,840	1,790	1,751	1,664
5	25	60	15°	8	1,840	1,790	1,751	1,664
6	25	60	15°	8	1,840	1,790	1,751	1,664
7	35	75	15°	10	2,120	2,057	2,019	1,918
8	35	75	15°	10	2,120	2,057	2,019	1,918
9	45	90	15°	10	2,370	2,307	2,257	2,143
10	45	90	—	10	2,370	2,307	2,257	2,143
11	55	105	15°	12	2,930	2,854	2,791	2,639
12	55	105	—	12	2,930	2,854	2,791	2,639
13	55	105	—	12	3,770	3,669	3,593	3,403
14	55	110	15°	16	3,770	3,669	3,593	3,403
15	65	120	15°	16	4,180	4,065	3,978	3,762
16	65	120	—	16	4,660	4,522	4,433	4,205
18	65	120	—	16	5,690	5,525	5,412	5,121
19	75	140	15°	20	6,520	6,331	6,204	5,876
20	75	140	—	20	6,520	6,331	6,204	5,876
25	90	160	—	25	8,780	8,505	8,242	7,615

切削条件 **P.433**



**PM-EM2L 10**

型番 刃径(D)



**在庫品** **巻末-7**

Ⓢご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



WEBなら切削工具20万点当日出荷可能

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ チップ

